

# Minimet



## Minimet Instrument Enclosures


Compact aluminium instrument enclosures. Stylish, lightweight and versatile design in eight standard sizes. Removable base panel pre-fitted with four M3 PCB screw pillars. Accessory anodised or painted front/rear panels. Front panels are recessed by 8 mm or 14 mm. Four self-adhesive non-slip feet included. Order your own fully customised version.

## Minimet Instrumentengehäuse

Kompakte Instrumentengehäuse aus Aluminium. Attraktives, leichtes und vielseitiges Design in acht Standardgrößen. Abnehmbare Bodenplatte mit vier vormontierten M3-Leiterkarten-Abstandshaltern zum Einschrauben. Eloxierte oder lackierte Frontplatten/Rückplatten als Zubehör. Frontplatten sind um 8 mm oder 14 mm vertieft. Vier selbsthaftende, rutschhemmende Füße im Lieferumfang enthalten. Bestellen Sie Ihre eigene kundenspezifische Version.

## Boîtiers d'instruments Minimet

Boîtiers pour instruments compacts en aluminium. Design élégant, léger et polyvalent en huit tailles standard. Plaque inférieure amovible et pré-équipée de quatre inserts de montage M3 pour cartes. Plaques avant et arrière en aluminium anodisé ou peintes en accessoires. Plaques avant encastrées de 8 mm ou 14 mm. Quatre pieds antiglisse auto-adhésifs inclus. Commandez votre version entièrement personnalisée.



### Supply

- ① Top cover
- ② Base panel
- ③ M3 x 6 mm (x4/6)
- ④ M3 x 8 mm (x8)
- ⑤ Rubber foot (x4)
- ⑥ \*Front/rear panel kit AN
- ⑦ \*Front/rear panel PN

### Lieferumfang

- Deckplatte
- Bodenplatte
- M3 x 6 mm (x4/6)
- M3 x 8 mm (x8)
- Gummifuß (x4)
- \*Front-/Rückplatten-Set AN
- \*Front-/Rückplatte PN

### Fourniture

- Partie supérieure
- Plaque inférieure
- M3 x 6 mm (x4/6)
- M3 x 8 mm (x8)
- Pied du boîtier (x4)
- \*Kit de plaque avant/arrière AN
- \*Kit de plaque avant/arrière PN

\*Accessories



\*Zubehör

\*Accessoires



Standard colours  
Standardfarben  
Coloris standard

## Minimet



| Part No.<br>Bestell-Nr./Réf. | Version | W             | D           | H            | A             | B           | PCB<br>Leiterplatte<br>Width (max.)<br>Breite/largeur | PCB<br>Leiterplatte<br>Depth (max.)<br>Tiefe/profondeur |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>M 51 13 115</b>           | 1       | 134.5 (5.29") | 130 (5.11") | 38.5 (1.51") | 72.5 (2.85")  | 78 (3.07")  | 88 (3.46")                                            | 106 (4.17")                                             |
| <b>M 51 13 125</b>           | 2       | 134.5 (5.29") | 130 (5.11") | 70.0 (2.75") | 72.5 (2.85")  | 78 (3.07")  | 88 (3.46")                                            | 106 (4.17")                                             |
| <b>M 51 13 215</b>           | 3       | 134.5 (5.29") | 200 (7.87") | 38.5 (1.51") | 72.5 (2.85")  | 148 (5.82") | 88 (3.46")                                            | 176 (6.92")                                             |
| <b>M 51 13 225</b>           | 4       | 134.5 (5.29") | 200 (7.87") | 70.0 (2.75") | 72.5 (2.85")  | 148 (5.82") | 88 (3.46")                                            | 176 (6.92")                                             |
| <b>M 51 17 115</b>           | 5       | 174.5 (6.87") | 160 (6.29") | 38.5 (1.51") | 112.5 (4.43") | 108 (4.25") | 128 (5.03")                                           | 136 (5.35")                                             |
| <b>M 51 17 125</b>           | 6       | 174.5 (6.87") | 160 (6.29") | 70.0 (2.75") | 112.5 (4.43") | 108 (4.25") | 128 (5.03")                                           | 136 (5.35")                                             |
| <b>M 51 17 215</b>           | 7       | 174.5 (6.87") | 240 (9.44") | 38.5 (1.51") | 112.5 (4.43") | 188 (7.40") | 128 (5.03")                                           | 216 (8.50")                                             |
| <b>M 51 17 225</b>           | 8       | 174.5 (6.87") | 240 (9.44") | 70.0 (2.75") | 112.5 (4.43") | 188 (7.40") | 128 (5.03")                                           | 216 (8.50")                                             |

## Front/Rear Panel Kit AN

Front-/Rückplatten-Set AN  
Kit de plaque avant/arrière AN

### Supply:


- 1 Panel (Al, matt anodised)
- 2 Trims (ABS, RAL 7040)

### Lieferumfang:

- 1 Platte (Al, matt eloxiert)
- 2 Abdeckstreifen (ABS, RAL 7040)

### Fourniture:

- 1 plaque (Al, anodise mat)
- 2 bandes d'obturation (ABS, RAL 7040)




| Part No.<br>Bestell-Nr./Réf. | Version | A            | B             | C            | D           |
|------------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>M 51 00 510</b>           | 1 & 3   | 33.6 (1.32") | 129.5 (5.09") | 22.1 (0.87") | 118 (4.64") |
| <b>M 51 00 520</b>           | 2 & 4   | 65.1 (2.56") | 129.5 (5.09") | 30.8 (1.21") | 118 (4.64") |
| <b>M 51 00 550</b>           | 5 & 7   | 33.6 (1.32") | 169.5 (6.67") | 22.1 (0.87") | 158 (6.22") |
| <b>M 51 00 560</b>           | 6 & 8   | 65.1 (2.56") | 169.5 (6.67") | 30.8 (1.21") | 158 (6.22") |

## Front/Rear Panel PN

Front-/Rückplatte PN  
Plaque avant/arrière PN

Painted light grey, RAL 7035  
Lackierung lichtgrau, RAL 7035  
Laqué en gris clair, RAL 7035



| Part No.<br>Bestell-Nr./Réf. | Version | A            | B             | C            | D           |
|------------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>M 51 00 515</b>           | 1 & 3   | 33.6 (1.32") | 129.5 (5.09") | 22.1 (0.87") | 118 (4.64") |
| <b>M 51 00 525</b>           | 2 & 4   | 65.1 (2.56") | 129.5 (5.09") | 30.8 (1.21") | 118 (4.64") |
| <b>M 51 00 555</b>           | 5 & 7   | 33.6 (1.32") | 169.5 (6.67") | 22.1 (0.87") | 158 (6.22") |
| <b>M 51 00 565</b>           | 6 & 8   | 65.1 (2.56") | 169.5 (6.67") | 30.8 (1.21") | 158 (6.22") |