





A98-52144
B909525





-	-	-
0-1355543-1	I	COVER WITH SLIDE, COD A, 90° CABLEOUTLET
TE BESTELL-NR. TE ORDER NO.	STK. QTY.	BENENNUNG DESCRIPTION
CAN BE USED WITH KANN VERWENDET WERDEN MIT		

Bemerkungen

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | TE-LOGO
TE-Logo |  |  | CUSTOMER SIGN
Kunden-Kurzzeichen |
| |  | ORDER-NUMBER
Bestell-Nummer | |  | PACKAGING IN CARTON
Verpackung in Karton |
| |  | REVISIONS-NUMBER
Werkzeugaenderungsindex | |  | MATERIAL MARKING
Werkstoffkennzeichnung |
| |  | GM-LOGO
GM-Logo | |  | PRODUCTION-DATE
Produktions-Datum |
| |  | CAVITY MARKING
Nestmarkierung | | | |



1 : 1


$$A - A$$

0-1241727-1	D	MQS REC. HSG.	PBT-GFI5	BLACK	I
PART NO.	REV -	DESCRIPTION	MATERIAL	SURFACE COLOR	ITEM NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN H. URBAN 18-APR-99		 TE Connectivity			
		CHK M. REINHARDT 27-Apr-99					
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.3 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.3 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±2°		NAME MQS SOCKETHOUSING 42POS CONNECTOR MQS BUCHSENGEHAEUSE 42POL GEHAEUSE			
		APVD - PRODUCT SPEC 108-18685-1 APPLICATION SPEC 114-18332-1					
MATERIAL		FINISH		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
-		-		A2	60779	C-1241727	-
CUSTOMER DRAWING				SCALE	SHEET	OF	REV
				2.1	1	1	D2

MICRO QUADLOK Buchsenkontakt						
0-963715-1	0-963729-1	>0.5-0.75	CuNiSi	vorverzinnt	0-878591-2	0-734464-1
0-928999-1	0-963726-1	0.35-0.5	CuNiSi	vorverzinnt	0-878439-2	0-734237-2
AMP Bestell-Nummer		DGB in mm ²	Werkstoff	Oberfläche	Crimp-Werkzeuge	
Bandware	Einzelausführung				Masch.-werkz.	Handzange