


J-Z 絶縁形ジャンパー線 Insulated Jumper Wires



外装色：黒 Body color : Black
表示 No marking

■特長 Features

- 自動挿入が可能です。
- Zシリーズよりも、許容電流が大きい。
- 欧州RoHS対応品です。
- Automatic insertion is applicable.
- Higher than Z series in allowable current.
- Products meet EU-RoHS requirements.

■定格 Ratings

形名 Type	最大許容電流 Max. Allowable Current	抵抗値 Resistance	定格周囲温度 Rated Ambient Temp.	使用温度範囲 Operating Temp. Range
J1/6ZC	8A	10mΩ Max.	+70℃	-55℃～+125℃
J1/4ZC	10A			


■品名構成 Type Designation

例 Example

J	1/6Z	C	T26	A
品 種 Product Code	種 類 Style	端子表面材質 Terminal Surface Material	テーピング Taping	包 装 Package
	1/6Z 1/4Z	C : SnCu	T26:26mm taping T52:52mm taping	A:アモバック AMMO R:リール REEL

環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問合せください。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。
Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS.
For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.

■構造図 Construction



■外形寸法 Dimensions

形名 Type	寸法 Dimensions (mm)				Weight (g/1000pcs)
	L	D	d (nominal)	ℓ ±3*	
J1/6Z	3.4 ^{+0.1} _{-0.2}	1.7±0.2	0.5	30	110
J1/4Z	6.5±0.5	2.3 ⁺⁰ _{-0.3}	0.6		190


※1 テーピング及びフォーミングによってリード寸法が異なります。
※1 Lead length changes depending on taping and forming type.

■テーピング Taping

テーピング タイプ名 Taping Type Name	テーピングと包装数 Taping & Q'ty (pcs)	
	AMMO	Reel
J1/6ZCT26A	2,000	—
J1/6ZCT52□	2,000	5,000
J1/4ZCT26A	2,000	—
J1/4ZCT52□	2,000	5,000

形名中□には、包装記号が入ります。
The code for package enters □.

JL ジャンパー線 Jumper Wires



外装：なし Coating : None

■特長 Features

- 自動挿入が可能なテーピングされたジャンパー線です。
- 欧州RoHS対応品です。
- Automatic insertion is applicable.
- Products meet EU-RoHS requirements.

■定格 Ratings

形名 Type	公称線径 Nominal Diameter	最大許容電流 Max. Allowable Current
JL5C	0.5mm	8A
JL6C	0.6mm	10A

■外形寸法 Dimensions (mm)

形名 Type	寸法 Dimension (mm)			
	W	P		A
T26	26 ^{+1.0} ₋₀	5.00±0.3		39±1.0
T52	52±1	5.08±0.38		65±1.0
	d (Nominal)	T	t	Z
T26	0.5, 0.6	6.2±0.5	2.0 Max.	0.8 Max.
T52				

■品名構成 Type Designation

例 Example

JL	6	C	T26	A
品 種 Product Code	公称線径 Nominal Diameter	端子表面材質 Terminal Surface Material	テーピング Taping	包 装 Package
	5:0.5 (mm) 6:0.6 (mm)	C : SnCu	T26:26mm taping T52:52mm taping	A:アモバック A:AMMO

環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問合せください。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。
Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS.
For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.