

Helagrip 2000

Kennzeichnungstüllen



Die Kennzeichnungstüllen lassen sich leicht und verdrehungssicher von Hand oder mit Aufziehdomen aufbringen. Durch die konstruktionsbedingte Querschnittsflexibilität der Helagrip-Tüllen decken die angebotenen 3 Größen weite Streckengängiger Leitungsquerschnitte ab. Der Aufdruck ist abriebfest und hat eine gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Fetten.

Rollen:
Material: PVC
Betriebstemperatur: -65°C
Farbe:

Typ	Farbe	mm ²	Ø
HG 1-3		0,5-0,75	1,0-2,8
HG 2-5		0,75-4,0	2,0-5,0
HG 4-9		2,5-16,0	4,0-9,0

Abmessungen in mm

KEN059G1/059G2/059G3

Preis pro Rolle		
Typ	Zahlen	Best.-Nr.
##	0	833-605
##	1	833-617
##	2	833-629
##	3	833-630
##	4	833-642
##	5	833-654
##	6	833-666
##	7	833-678
##	8	833-680
##	9	833-710
##	+	833-538
##	-	833-540
##	(	833-551
##	Earth	833-563
##	L1	833-575
##	L2	833-587
##	L3	833-599
##	0	833-265
##	1	833-277
##	2	833-289
##	3	833-290
##	4	833-307
##	5	833-319
##	6	833-320
##	7	833-332
##	8	833-344
##	9	833-356
##	+	833-368
##	-	833-370
##	/	833-381
##	Earth	833-393
##	L1	833-400
##	L2	833-411
##	L3	833-423
##	0	833-435
##	1	833-447
##	2	833-459
##	3	833-460
##	4	833-472
##	5	833-484
##	6	833-496
##	7	833-502
##	8	833-514
##	9	833-526
##	(	827-060
##	-	827-071
##		827-083
##	Earth	827-095
##	L1	827-101
##	L2	827-113
##	L3	827-125