


# MALE PCB PINS

## SOLDER TERMINAL TURRETS

### 2501

2501-X-00-XX-00-00-07-0

Swage mount in .094 hole




| Basic Part Number | Board Thickness | Length V |
|-------------------|-----------------|----------|
| 2501-1            | .031            | .078     |
| 2501-2            | .062            | .109     |
| 2501-3            | .094            | .140     |
| 2501-4            | .125            | .171     |

### 2703

2703-X-00-XX-00-00-07-0

Swage mount in .094 hole




| Basic Part Number | Board Thickness | Length V |
|-------------------|-----------------|----------|
| 2703-1            | .031            | .077     |
| 2703-2            | .062            | .107     |
| 2703-3            | .094            | .137     |
| 2703-4            | .125            | .167     |

### 2702

2702-X-00-XX-00-00-07-0

Swage mount in .094 hole




| Basic Part Number | Board Thickness | Length V | Depth D |
|-------------------|-----------------|----------|---------|
| 2702-1            | .031            | .075     | .063    |
| 2702-2            | .062            | .105     | .093    |
| 2702-3            | .094            | .135     | .093    |
| 2702-4            | .125            | .165     | .093    |

### 2710

2710-X-00-XX-00-00-07-0

Swage mount in .094 hole




| Basic Part Number | Board Thickness | Length V |
|-------------------|-----------------|----------|
| 2710-1            | .031            | .062     |
| 2710-2            | .062            | .094     |
| 2710-3            | .094            | .125     |
| 2710-4            | .125            | .156     |

### 2717

2717-X-00-XX-00-00-07-0


Swage mount in .094 hole



### 2713

2713-X-00-XX-00-00-07-0

Swage mount in .094 hole



| Basic Part Number | Board Thickness | Length V |
|-------------------|-----------------|----------|
| 271X-1            | .031            | .062     |
| 271X-2            | .062            | .094     |
| 271X-3            | .094            | .125     |
| 271X-4            | .125            | .156     |

#### SPECIFICATIONS:

**Pin Material:** Brass Alloy 360, 1/2 Hard  
(Swage pins are annealed)

**Dimensions:** Inches

**Tolerances On:** Lengths:  $\pm .005$   
Diameters:  $\pm .002$   
Angles:  $\pm 2^\circ$

RoHS-2  
2011/65/EU

ORDER CODE: XXXX - X - 00 - XX - 00 - 00 - 07 - 0

BASIC PART #

SPECIFY PIN FINISH:

- 01 200  $\mu$ " TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◆ 80 200  $\mu$ " TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 44 300  $\mu$ " SILVER OVER COPPER (RoHS)
- 50 300  $\mu$ " ELECTRO-SOLDER (60/40 SnPb)



Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## Mill-Max:

[2717-4-00-01-00-00-07-0](#) [2717-4-00-50-00-00-07-0](#) [2717-3-00-01-00-00-07-0](#) [2717-3-00-50-00-00-07-0](#) [2717-2-00-01-00-00-07-0](#) [2717-2-00-50-00-00-07-0](#) [2717-1-00-01-00-00-07-0](#) [2717-1-00-50-00-00-07-0](#) [2713-4-00-01-00-00-07-0](#) [2713-4-00-50-00-00-07-0](#) [2713-3-00-01-00-00-07-0](#) [2713-3-00-50-00-00-07-0](#) [2713-2-00-01-00-00-07-0](#) [2713-2-00-50-00-00-07-0](#) [2713-1-00-01-00-00-07-0](#) [2713-1-00-50-00-00-07-0](#) [2710-4-00-01-00-00-07-0](#) [2710-4-00-50-00-00-07-0](#) [2710-3-00-01-00-00-07-0](#) [2710-3-00-50-00-00-07-0](#) [2710-2-00-01-00-00-07-0](#) [2710-2-00-50-00-00-07-0](#) [2710-1-00-01-00-00-07-0](#) [2710-1-00-50-00-00-07-0](#) [2703-4-00-01-00-00-07-0](#) [2703-4-00-50-00-00-07-0](#) [2703-3-00-01-00-00-07-0](#) [2703-3-00-50-00-00-07-0](#) [2703-2-00-01-00-00-07-0](#) [2703-2-00-50-00-00-07-0](#) [2703-1-00-01-00-00-07-0](#) [2703-1-00-50-00-00-07-0](#) [2702-4-00-01-00-00-07-0](#) [2702-4-00-50-00-00-07-0](#) [2702-3-00-01-00-00-07-0](#) [2702-3-00-50-00-00-07-0](#) [2702-2-00-01-00-00-07-0](#) [2702-2-00-50-00-00-07-0](#) [2702-1-00-01-00-00-07-0](#) [2702-1-00-50-00-00-07-0](#) [2501-4-00-01-00-00-07-0](#) [2501-4-00-50-00-00-07-0](#) [2501-3-00-01-00-00-07-0](#) [2501-3-00-50-00-00-07-0](#) [2501-2-00-50-00-00-07-0](#) [2501-1-00-01-00-00-07-0](#) [2501-1-00-50-00-00-07-0](#) [2501-2-00-01-00-00-07-0](#) [2717-4-00-80-00-00-07-0](#) [2717-3-00-80-00-00-07-0](#) [2717-2-00-80-00-00-07-0](#) [2717-1-00-80-00-00-07-0](#) [2713-4-00-80-00-00-07-0](#) [2713-3-00-80-00-00-07-0](#) [2713-2-00-80-00-00-07-0](#) [2713-1-00-80-00-00-07-0](#) [2710-4-00-80-00-00-07-0](#) [2710-3-00-80-00-00-07-0](#) [2710-2-00-80-00-00-07-0](#) [2710-1-00-80-00-00-07-0](#) [2703-4-00-80-00-00-07-0](#) [2703-3-00-80-00-00-07-0](#) [2703-2-00-80-00-00-07-0](#) [2703-1-00-80-00-00-07-0](#) [2702-4-00-80-00-00-07-0](#) [2702-3-00-80-00-00-07-0](#) [2702-2-00-80-00-00-07-0](#) [2702-1-00-80-00-00-07-0](#) [2501-2-00-80-00-00-07-0](#) [2501-1-00-44-00-00-07-0](#) [2501-4-00-44-00-00-07-0](#) [2702-1-00-44-00-00-07-0](#) [2702-2-00-44-00-00-07-0](#) [2702-3-00-44-00-00-07-0](#) [2702-4-00-44-00-00-07-0](#) [2703-1-00-44-00-00-07-0](#) [2703-2-00-44-00-00-07-0](#) [2703-3-00-44-00-00-07-0](#) [2703-4-00-44-00-00-07-0](#) [2710-1-00-44-00-00-07-0](#) [2710-2-00-44-00-00-07-0](#) [2710-3-00-44-00-00-07-0](#) [2710-4-00-44-00-00-07-0](#) [2713-1-00-44-00-00-07-0](#) [2713-2-00-44-00-00-07-0](#) [2713-3-00-44-00-00-07-0](#) [2713-4-00-44-00-00-07-0](#) [2717-1-00-44-00-00-07-0](#) [2717-2-00-44-00-00-07-0](#) [2717-3-00-44-00-00-07-0](#) [2717-4-00-44-00-00-07-0](#) [2717-2-00-00-00-00-07-0](#) [2501-4-00-00-00-00-07-0](#) [2703-4-00-00-00-00-07-0](#) [2713-2-00-00-00-00-07-0](#) [2717-1-00-00-00-00-07-0](#) [2702-3-00-00-00-00-07-0](#) [2710-1-00-00-00-00-07-0](#) [2713-3-00-00-00-00-07-0](#) [2717-3-00-00-00-00-07-0](#)