



3307

- Load rating up to 68kg
- 100%+ extension
- 12.7mm slide thickness
- Front disconnect
- Lock-out
- Fixing hardware included
- Optional enclosure mounting brackets

- Charge jusqu'à 68kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Disconnexion frontale
- Verrouillage en position ouverte
- Livrée avec visserie de fixation
- Équerres de montage pour armoire en option

- Lastwert bis 68kg
- Überauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Frontschnelltrennung
- Verriegelung ausgezogen
- Befestigungsteile inbegriffen
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel



3307	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L	
DZ3307-0012-2	305	330	-	-	234.9	247.6	260.3	209.5	1.20	68	
DZ3307-0014-2	356	381	-	-	285.7	298.4	311.1	260.3	1.41	67	
DZ3307-0016-2	406	432	-	-	336.5	349.2	361.9	311.1	1.59	67	
DZ3307-0018-2	457	483	177.8	314.4	387.3	400.0	412.7	361.9	1.82	66	
DZ3307-0020-2	508	533	203.2	365.2	438.1	450.8	463.5	412.7	2.00	66	
DZ3307-0022-2	559	584	228.6	416.0	488.9	501.6	514.3	463.5	2.23	64	
DZ3307-0024-2	610	635	254.0	466.8	539.7	552.4	565.1	514.3	2.41	61	
DZ3307-0026-2	660	686	279.4	517.6	590.5	603.2	615.9	565.1	2.64	58	
DZ3307-0028-2	711	737	304.8	568.4	641.3	654.0	666.7	615.9	2.81	55	

- Notes:**
- Fixing hardware included or M4 screws are recommended
 - For enclosure mounting brackets refer to page 69
 - For cable carriers refer to page 67

- Notes:**
- Livrée avec visserie de fixation/Visserie recommandée: Vis M4
 - Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 69
 - Pour les guide-câbles, voir page 67

- Hinweise:**
- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
 - Gehäusemontagewinkel siehe Seite 69
 - Kabelträger siehe Seite 67