



Helafix-gegevensdragers HC/HCR

Hoofdkenmerken

De veelzijdige Helafix HC- en HCR-dragers zijn bedoeld voor tijdelijke of permanente markeringen. Ze worden bevestigd met bundelbanden uit de T18-serie, schroeven of nagels. Voor tijdelijke markering kunnen ze ook gewoon worden opgehangen. Materiaal en profiel beschermen het ingeschoven label betrouwbaar tegen vocht, verontreiniging, beschadiging en UV-straling. Helafix HC wordt voorgesneden en kant-en-klaar gestanst in een zakje geleverd. De Helafix HCR-dragers worden als rolmateriaal geleverd en kunnen op lengte worden gemaakt met het HCT-gereedschap.




Veelzijdig inzetbaar voor markeringsdoeleinden. Helafix HC en HCR.

Toepassing

Markeringen van kabelbomen, slangen, leidingen, transportsystemen, appendages, inventarismarkering enzovoort.

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyetheleen, UV-bestendig (PEUV)
Kleur	Transparant (CL)
Gebruikstemp.	-60 °C tot +65 °C
Brandbaarheid	UL94 HB
Chem. Materiaal Eigenschappen	Excellente bestendigheid tegen UV-licht, olie, water en diverse oplosmiddelen.



Als bijpassende labels adviseren wij Helafix HFX, zie pagina 344.

Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Hoogte (H)	Aanbevolen labels	Inhoud	Rollengte	Gereedschappen
Helafix HC							
525-07173	HC06-17	17,5	7,00	-	50	-	-
525-07353	HC06-35	35,0	7,00	-	50	-	-
525-10173	HC09-17	17,5	10,00	HFX9-17P	50	-	-
525-10353	HC09-35	35,0	10,00	HFX9-35P	50	-	-
525-10523	HC09-52	52,0	10,00	HFX9-52P	50	-	-
525-13173	HC12-17	17,5	13,00	-	50	-	-
525-13353	HC12-35	35,0	13,00	HFX12-35P	50	-	-
525-13523	HC12-52	52,0	13,00	HFX12-52P	50	-	-
525-13703	HC12-70	70,0	13,00	-	50	-	-
525-19353	HC18-35	35,0	19,00	-	50	-	-
525-19523	HC18-52	52,0	19,00	-	50	-	-
525-19703	HC18-70	70,0	19,00	-	50	-	-
525-25523	HC24-52	52,0	25,00	-	50	-	-
525-25703	HC24-70	70,0	25,00	-	50	-	-
Helafix HCR							
525-07003	HCR06	-	7,00	-	25	25,0 m	-
525-10003	HCR09	-	10,00	HFX9	25	25,0 m	HCT1
525-13003	HCR12	-	13,00	HFX12	25	25,0 m	HCT2
525-19003	HCR18	-	19,00	-	-	25,0 m	-
525-25003	HCR24	-	25,00	-	-	25,0 m	-

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.