


Magnet-Messstativ mit Feineinstellung

ein / ausschaltbarer Magnetfuß
Gestänge hartverchromt mit Feineinstellung
Aufnahmebohrungen Ø 8 mm

h mm	 mm	kp	 mm	No.
240	12	750	60 x 50 x 55	570-00
280	16	750	60 x 50 x 55	570-01

Magnetic stand with fine adjustment

permanent magnet with on / off switch
chromed beam
with line adjustment
receptable bores Ø 8 mm



Magnet-Kleinmessstative

mit mechanischer Zentalklemmung
mit Feineinstellung
(ohne Fühlhebelmessgerät)
Aktionsradius 130 mm



570-25

h mm	Gew	N kp	 LxBxH mm	No.
220	M 6	300	34 x 30 x 35	570-25
310	M 6	170	Ø 30 x 25	570-26

„Magnaflex“ stand

with central locking and fine adjustment
(without testindicator)
reach from 0-130 mm



570-26

h mm

kp
Gew.

Gesamthöhe
Magnetfuß
Haftkraft
Gewinde

Total height
Magnetic base
Power of magnet
Thread