




Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine



Aufschrift
Marking



1045.3102 µ

5(5)/250~40T100 10E3 15

Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30


Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft ≤ 2.6 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.7 N
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67



fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ = 0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10453102	Index b
		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radien RADIUS					
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	+0.25 -0.25	⊙	ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1	± 0.2	0 10 20 30mm	Original Din A4	Masstab SCALE	SCHNAPPSCHALTER	Snap action switch
				>6-15 ± 0.15	± 0.3					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	CAD: NX V6.0	gez./DRAWN BY 30.05.11 BRC	gepr./CHECKED BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF	MARQUARDT
b	78489	26.04.12	BRC							
a	77237	13.02.12	BRC							
	73556	06.07.11	LM							