







表1
TABLE 1

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	黄銅 錫めっき (BRASS TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化(94V-0) (6/6 NYLON GLASS FILLED) トラッキング・インデックス (CTI) 175<TI<250




断面 "E" - "E"
(SECT)



断面 "F" - "F"
(SECT)

NOTES,

1. PRODUCT SPEC : 108-5302
2. KINKING FORM : SEE FIG.2
3. P.C.B LAYOUT : SEE FIG.3
4. APPLICABLE P.C.B.THK : 1.6
5. CIRCUIT NO.2 IS VACANT OF 3Pos HOUSING
6. MATING CONN, P/N.
 • 3.95mmPITCH 3Pos PLUG HSG (176272-J)
 • 7.92mmPITCH 2Pos PLUG HSG (178125-J)
 • RECE CONTACT 175152-1(AWG#20-#16)
 175151-1(AWG#26-#22)



注：

1. 通用製品規格 108-5302
2. キンク加工は FIG.2 参照
③ 取付基板寸法




FIG. 3

4. 適用基板厚 1.6t
 3極ハウジングの回路NO.2のコンタクト1本抜き仕様
 6. 嵌合相手側製品型番
 ・ 3.96mmピッチ3極プラグ・ハウジング(176272-[-])
 ・ 7.92mmピッチ2極プラグ・ハウジング(178125-[-])
 ・ リセ・コンタクト(175152-[-])(AWG#20-#16)
 (175151-[-])(AWG#26-#22)

バンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK)	7.92mmピッチ 2極 △ (7.92mmPITCH 2Pos)	6-176976-9
			青 (BLUE)		6- ↑ -6
			黄 (YELLOW)		6- -4
			赤 (RED)		6- -2
			自然色 (NATURAL)		6- -1
			黒 (BLACK)		5- -9
バンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK)	7.92mmピッチ 2極 △ (7.92mmPITCH 2Pos)	5- -9
			青 (BLUE)		5- -6
			黄 (YELLOW)		5- -4
			赤 (RED)		5- -2
			自然色 (NATURAL)		5- -1
			黒 (BLACK)		3- -9
	タイプ 3 (TYPE 3)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	青 (BLUE)	7.92mmピッチ 2極 △ (7.92mmPITCH 2Pos)	3- -6
			黄 (YELLOW)		3- -4
			赤 (RED)		3- -2
			自然色 (NATURAL)		3- -1
			黒 (BLACK)		-9
			青 (BLUE)		-6
(P.C.B MOLE DIA "D")	キング仕様 (KINKING FORM)	コンタクトの タイプ寸法 (TINE DIMENSION OF CONTACT)	黄 (YELLOW)	3.96mmピッチ 3極 (3.96mmPITCH 3Pos)	-4
			赤 (RED)		-2
			自然色 (NATURAL)		-1
			黒 (BLACK)		-9
			青 (BLUE)		-6
			黄 (YELLOW)		-4
△取付基板穴寸法 "D"			ハウジング色 (HOUSING COLOR)	コネクタ・ピッチ2極 (CONN.PITCH&Pos)	P/N
			176976-1		

								TE Connectivity							
				総合電線断面図 (WIRE RANGE)  mm ² (AWG -)				被覆外径 (INSULATION DIA.)  mmφ				名称 (NAME) アンブ ユニバーサル パワーコネクタ 3極タブヘッダーアッセンブリ (Vタイプ)			
				材料 (MATERIAL) 表1参照 (SEE TABLE1)				仕上 (FINISH) 表1参照 (SEE TABLE1)				AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3POS TAB HEADER ASS'Y (V-TYPE)			
				DR. 7/31 '90 M. SHINDO				DE. 7/31 '90 M. SHINDO				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10以上 30以下 : ±0.25 30以上 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°			
D1 REVISED PER ECO-11-005030				RK HMR 01APR11				SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-176976				尺度 (SCALE) 			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR CHK DATE				CHK. 7/31 '90 Y. FUJITA				APP. 8/1 '90 N. ONOUE			
												REV. D1			
												SHEET 1 OF 1			