



Beispiel

Bestellzeichen: TAM191209T
Artikelnummer: 5814029
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: transparenter Deckel (klar)

EAN Code: 6418074062680
E-Nummer: Finland: 3438007
:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	187	122	90
inch:	7.4	4.8	3.5

Materials:

Material: ABS
Unterteilfarbe: RAL 7035
Polyamid

Deckelschraubenmaterial:

Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: PUR

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 80 °C
Dauergebrauch: -40 ... 60 °C
Kurzzeit: -40 ... 175 °F
Dauergebrauch: -40 ... 140 °F

Zubehör:

MP 1912 Montageplatte
MIV 10 Tragschiene TS 35
DH-3 Tragschiene TS 35
FP 10674 Wandbefestigungslaschen
DPS 14553 Plombierpfropfensatz

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 65
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650

Zertifikate:

Fimko
Gost R

