

密閉用ハンドル

HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

FA-1114
ステンレス製FA-114N
黄銅製

特 徴 Feature

- 強力密閉ができます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1114)
- 右開き用・左開き用(本図は右開き用です。)
- Powerful airtight closure is provided.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.(FA-1114)
- The left-hand or right-hand use. (Drawings show the right-hand use)

[FA-1114]

- 仕 様 ●材 質：ステンレス鋼(物)(SUS316)
- 表面仕上：鏡面バフ研磨
 - 付 属 品：受座

用 途 ●冷温蔵庫・密閉用の扉

納 期 ●標準在庫品

[FA-114N]

- 仕 様 ●材 質：鍛造用黄銅(C3771相当)
- 表面仕上：クロムめっき(MBCr)

納 期 ●標準在庫品

- 備 考 ●抗菌タイプも製作致します。お問合せください。
- 取付けは(締込み量)は現品を確認の上お願いします。
 - FA-114はFA-114Nに品番が変更されました。

[FA-1114]

- Speci- ●Material: Cast stainless steel (SUS316)
- cations ●Finish: Mirror surface buffing
- Accessories: Catch

Specific- ●Doors for cold storage and other

[FA-114N]

- Speci- ●Material: Forging brass (C3771 equivalent)
- cations ●Finish: Chrome plating (MBCr)


- Please check the actual item when installing to determine the amount of tightening needed.

- Product number of FA-114 has changed to FA-114N.



FA-1114-1R

FA-1114-3L



※FA-114N-2.....H₃ = 6
FA-1114-2H₃ = 5

※本図はFA-114N-1Rを基本に作図してあります。

※The illustration is based on FA-114N-1R.

商品番号 Product No.		コード Code		単 価 Price		量販価格 Bulk Price			
SUS	Brass	SUS	Brass	SUS	Brass	SUS		Brass	
						数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
FA-1114-1L	FA-114N-1L	60205	60912	¥3,900	¥3,900	5個～	¥3,744	6個～	¥3,750
FA-1114-1R	FA-114N-1R	60206	60913	¥3,900	¥3,900	5個～	¥3,744	6個～	¥3,750
FA-1114-2L	FA-114N-2L	60207	60914	¥3,500	¥3,200	5個～	¥3,325	6個～	¥3,080
FA-1114-2R	FA-114N-2R	60208	60915	¥3,500	¥3,200	5個～	¥3,325	6個～	¥3,080
FA-1114-3L	FA-114N-3L	60209	60916	¥3,100	¥2,700	5個～	¥2,976	10個～	¥2,592
FA-1114-3R	FA-114N-3R	60210	60917	¥3,100	¥2,700	5個～	¥2,976	10個～	¥2,592
FA-1114-4L	FA-114N-4L	60211	60918	¥2,900	¥2,400	5個～	¥2,784	10個～	¥2,304
FA-1114-4R	FA-114N-4R	60212	60919	¥2,900	¥2,400	5個～	¥2,784	10個～	¥2,304
FA-1114-5L	FA-114N-5L	60213	60920	¥2,800	¥2,100	5個～	¥2,660	10個～	¥2,016
FA-1114-5R	FA-114N-5R	60214	60921	¥2,800	¥2,100	5個～	¥2,660	10個～	¥2,016

商品番号 Product No.		RoHS 10		CAD		備 考 Remarks	(L ₁)	(L ₂)	L ₃	L ₄	L ₅	W ₁	W ₂	(H ₁)	H ₂	H ₃	(H ₄)	H ₅	t ₁	t ₂	P ₁	P ₂	P ₃	(P ₄)	製品質量 (g) Mass
SUS	Brass	SUS	Brass	SUS	Brass																				
FA-1114-1L	FA-114N-1L		●	2D/3D	2D	左開き用 Left-hand use	170	127	45	40	28	90	52	49	17	6	19	14	10	3	34	70	40	43	450
FA-1114-1R	FA-114N-1R		●	2D/3D	2D	右開き用 Right-hand use																			
FA-1114-2L	FA-114N-2L		●	2D/3D	2D	左開き用 Left-hand use	140	109	40	35	24	80	50	43	14	※	17	12	7	3	25	52	34	34	290
FA-1114-2R	FA-114N-2R		●	2D/3D	2D	右開き用 Right-hand use																			
FA-1114-3L	FA-114N-3L		●	2D/3D	2D	左開き用 Left-hand use	125	98	32	32	23	65	50	36	14	5	18	12	8	3	22	43	35	30	210
FA-1114-3R	FA-114N-3R		●	2D/3D	2D	右開き用 Right-hand use																			
FA-1114-4L	FA-114N-4L		●	2D/3D	2D	左開き用 Left-hand use	111	84	30	30	20	60	45	35	13	5	14.5	10	7	3	20	40	32	28	160
FA-1114-4R	FA-114N-4R		●	2D/3D	2D	右開き用 Right-hand use																			
FA-1114-5L	FA-114N-5L		●	2D/3D	2D	左開き用 Left-hand use	90	68	30	30	20	55	45	28	12.5	5	14.5	10	6.5	3	17	37	32	28	130
FA-1114-5R	FA-114N-5R		●	2D/3D	2D	右開き用 Right-hand use																			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締め特装密閉
ハンドルFREEZER AIRTIGHT HANDLES
フリーザー
密 閉
平 面
スイング
平 面
ハンドル
ポップ
ハンドル
リフト
ハンドル
アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 25

263