


Bohrung Ø 5,7 mm
Drilling
Pergage

LED Gehäuse schwarz

Santoprene 101-64
 Härtegrad 64 Shore A
 Zugspannung 4.4 MPa
 Reißfestigkeit 19 kN/m
 Versprödungstemp. -60°C
 Spez. Gewicht 0.97

Hardness 64 Shore A
Tensile Stress 4.4 MPa
Tear Stength 19 kN/m
Brittleness Temp. -60°C
Specific Graviti 0.97 -

Dureté 64 Shore A
Résistance Traction 4.4 MPa
Résistance Déchirure 19 kN/m
Fragilité à froid -60°C
Densité 0.97



Weiterleitung an Dritte nur mit Genehmigung der Donau Elektronik GmbH

Forwarding on third only with approval of the Donau Elektronik GmbH

Alle Angaben sind Angaben des Herstellers/Lieferanten. All information are information of the manufacturer/suppliers.

Für diese techn. Unterlage behalten wir uns alle rechte vor.				Maßstab:		Material: Santoprene 101-64		
				Datum	Name	Benennung: Neopren Fassung für 3 mm LED		
				bearb.	04-05-98			
				gepr.				
				DONAU ELEKTRONIK GMBH 94526 Metten Germany			Zeichnungsnummer	Blatt:
							3 SC	
Zust.	Anderung	Datum	Name					