



T 3 1/4 Ø 10 mm
E 10
11,0 x 28,0
 Sockel DIN 49610



T 3 1/4 Ø 10 mm
BA 9s
11,0 x 28,0
 Sockel DIN 49715



E 10



BA 9s

Spannung Voltage	Stromstärke Current	Leistung Power	Lichtstärke Light intensity	Lebensdauer Lifetime	Bestellcode Ordering Code	
					1029 00 ..	9029 00 ..
V	mA	Watt	MSCP	(h) AC	1029 00 004 300	9029 00 004 300
4	300	1,20	0,440	8.000		
6	50	0,30	0,060	8.000	1029 00 006 050	9029 00 006 050
6	75	0,50	0,140	8.000		9029 00 006 075
6	100	0,60	0,200	6.000		9029 00 006 100
6	180	1,10	0,300	8.000	1029 00 006 180	9029 00 006 180
6	200	1,20	0,350	8.000	1029 00 006 1.2	9029 00 006 1.2
6	330	2,00	0,700	10.000	1029 00 006 002	9029 00 006 002
6	500	3,00	1,500	4.000	1029 00 006 003	9029 00 006 003
6,3	250	1,60	0,900	8.000		9029 00 6.3 250
6-7	333	2,00	0,700	10.000	1029 00 0607 02	9029 00 0607 02
7	100	0,70	0,200	6.000		9029 00 007 100
7	300	2,10	0,700	8.000		9029 00 007 300
9	450	4,00	1,400	4.000	1029 00 009 450	9029 00 009 450
12	50	0,60	0,130	6.000		9029 00 012 050
12	100	1,20	0,230	6.000	1029 00 012 1.2	9029 00 012 1.2
12	120	1,40	0,400	6.000	1029 00 012 120	9029 00 012 120
12	166	2,00	0,600	7.000	1029 00 012 002	9029 00 012 002
12	250	3,00	1,400	4.000	1029 00 012 003	9029 00 012 003
12	333	4,00	1,600	4.000	1029 00 012 004	9029 00 012 004


Weitere Spannungen auf Anfrage.
 Further voltages on request.

Technische Änderungen vorbehalten.
 Technical changes reserved.


T 3 1/4 Ø 10 mm
E 10
11,0 x 28,0
 Sockel DIN 49610



T 3 1/4 Ø 10 mm
BA 9s
11,0 x 28,0
 Sockel DIN 49715



E 10




BA 9s


Spannung Voltage	Stromstärke Current	Leistung Power	Lichtstärke Light intensity	Lebensdauer Lifetime	Bestellcode Ordering Code	
					1029 00 ..	9029 00 ..
V	mA	Watt	MSCP	(h) AC	1029 00 1215 02	9029 00 1215 02
12-15	166	2,00	0,450	6.000	1029 00 018 100	9029 00 018 100
18	100	1,80	0,650	7.000	1029 00 1822 02	9029 00 1822 02
18-22	111	2,00	0,550	7.000	1029 00 024 050	9029 00 024 050
24	50	1,20	0,280	6.000	1029 00 024 060	9029 00 024 060
24	60	1,40	0,300	6.000	1029 00 024 070	9029 00 024 070
24	70	1,70	0,400	6.000	1029 00 024 002	9029 00 024 002
24	83	2,00	0,550	6.000	1029 00 024 003	9029 00 024 003
24	125	3,00	1,200	4.000	1029 00 024 004	9029 00 024 004
24	167	4,00	1,600	5.000	1029 00 2430 02	9029 00 2430 02
24-30	83	2,00	0,550	5.000	1029 00 028 040	9029 00 028 040
28	40	1,10	0,250	6.000	1029 00 028 070	9029 00 028 070
28	70	2,00	0,500	6.000		

Weitere Spannungen auf Anfrage.
 Further voltages on request.

Technische Änderungen vorbehalten.
 Technical changes reserved.



E 10



BA 9s


[illegible]

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical changes reserved.


T 3 1/4 Ø 10 mm
E 10
11,0 x 28,0
 Sockel DIN 49610



T 3 1/4 Ø 10 mm
BA 9s
11,0 x 28,0
 Sockel DIN 49715



E 10




BA 9s


Spannung Voltage	Stromstärke Current	Leistung Power	Lichtstärke Light intensity	Lebensdauer Lifetime	Bestellcode Ordering Code	
V	mA	Watt	MSCP	(h) AC	1029 00 ..	9029 00 ..
48	25	1,20	0,220	5.000	1029 00 048 025	9029 00 048 025
48	42	2,00	0,500	6.000	1029 00 048 002	9029 00 048 002
48	50	2,40	0,640	5.000	1029 00 048 050	9029 00 048 050
48	62	3,00	0,950	5.000	1029 00 048 003 X	9029 00 048 003 X
48	83	4,00	1,200	5.000	1029 00 048 004 X	9029 00 048 004 X
48-60	42	2,00	0,500	6.000	1029 00 4860 02	9029 00 4860 02
60	20	1,20	0,190	6.000	1029 00 060 020	9029 00 060 020
60	25	1,50	0,230	6.000	1029 00 060 025	9029 00 060 025
60	33	2,00	0,360	6.000	1029 00 060 002	9029 00 060 002
60	40	2,40	0,640	6.000	1029 00 060 040	9029 00 060 040
60	50	3,00	0,800	5.000	1029 00 060 003	9029 00 060 003
60-75	33	2,00	0,360	6.000	1029 00 6075 02	9029 00 6075 02
72	20	1,40	0,230	5.000	1029 00 072 020	9029 00 072 020
80	20	1,60	0,260	4.000	1029 00 080 020	9029 00 080 020
80	40	3,20	0,960	4.000	1029 00 080 040	9029 00 080 040
110	22	2,40	0,320	4.000	1029 00 110 022	9029 00 110 022

Weitere Spannungen auf Anfrage.
 Further voltages on request.

Technische Änderungen vorbehalten.
 Technical changes reserved.



E 10



BA 9s

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical changes reserved.

79