



S型ハンドル

S-SHAPED HANDLES



A-88



商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
				数量 Quantity	単価 Price
A-88	2D/3D	00219	¥500	30個～	¥480

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。


A-88
 亜鉛合金製

特徴 Feature

●左右兼用型

- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- ・製品質量: 75g
- ・材質: 亜鉛合金 (ZDC)
- ・表面仕上: クロムめっき (MZCr)
- ・最大適用板厚: 3.8mm
- ・マイクボックス・小型機器の扉
- ・標準在庫品
- ・黄銅鋳物 (YBsC)、クロムめっき (MBCr) も製作致します。
- ・止め金は 641～646 ページの □8穴の中からお選びください。
- ・特別な表面処理はご相談ください。
- ・本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

Specific use

- ・Mass: 75g
- ・Material: Zinc alloy (ZDC)
- ・Finish: Chrome plating (MZCr)
- ・Max. applicable panel thickness: 3.8mm
- ・Doors for mike boxes and small equipment

Remarks

- Cast brass (YBsC) and chrome plating (MBCr) are available.
- Select the stopper plate with 8-hole on page 641 to 646.
- For special surface finish, consult us.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



A

クレモン

ローラー

継り

特装密閉

ハンドル

フリーザー

密閉

平面

スイング

平面

ハンドル

ポップ

ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト