









Ansicht "A"
VIEW "A"
KODIERUNG A1/A2





Kammer für Leiterquerschnitt max. 0.75mm²
FLR-Isolationsdurchmesser 1.9 -0.2 mm
CAVITY FOR WIRE RANGE MAX. 0.75 MM²
FLR-INSULATION DIAMETER 1.9 -0.2MM



BESTELL-NR.	REV.	POS.	STÜCK	KODIERUNG	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	FARBE
3-962342-1	E	3	1	KODIERUNG N	TAB HSG., 3POS.	PBT/PC-6F20	WEISS
2-962342-2	E	2	1	KODIERUNG B2	TAB HSG., 3POS.	PBT/PC-6F20	ORANGE
2-962342-1	E	2	1	KODIERUNG B1	TAB HSG., 3POS.	PBT/PC-6F20	GRAU
1-962342-2	E	1	1	KODIERUNG A2	TAB HSG., 3POS.	PBT/PC-6F20	ORANGE
1-962342-1	E	1	1	KODIERUNG A1	TAB HSG., 3POS.	PBT/PC-6F20	SCHWARZ

LOC	DIST	REV	DATE	DMN	APVD
AI	-	D	11.07.96	Kressmann	-
-	-	D1	08-MAR-99	A.W.	-
-	-	E	12MAY2004	M.D.	T.K.
-	-	E1	13JUL2005	CA	T.K.
-	-	E2	08MAY06	MP	TK


KODIERUNG B1/B2



KODIERUNG N



OPTIONAL DESIGN



NOT TO BE USED FOR NEW APPLICATIONS
Für Neuanwendungen nicht anwendbar

Einfallstellen beidseitig 0.2mm tief zulässig solange keine
Beeinträchtigung der Funktionalität des Teils eintritt
PERMISSIBLE COLLAPSE TO 0.2MM DEPTH AT BOTH SIDES IF THERE WILL BE
NO IMPAIRMENT OF FUNCTION OF THE PART

DATE	13.07.99	BY	S. GARCIA	AMP Deutschland GmbH
DATE	12.07.96	BY	A. NACHILL	D - 53225 Langen
SIZE	1.6 MM	CAVE CODE	00779	1.6 MM TAB HSG., 3POS.
SIZE	10,1	DRAWING NO.	962342	RESTRICTED TO NEW PIER
SIZE	10,1	REVISIONS	1	REV E2