


USED ON

PRINT DIST  
4  
C

DIMENSIONS IN MILLIMETERS DO NOT SCALE PRINT



注;

1. 適用電線

| サイズ (AWG) | 断面積 mm <sup>2</sup> | 被覆外径 材質           | 導体仕様         |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|
| 22        | 0.3 ~ 0.35          | φ1.1 ~ 1.5 PVC 電線 | 銅メッキ付 絞線     |
| 24        | 0.2 ~ 0.22          |                   | 単線 (銅めっき付)   |
| 26        | 0.12 ~ 0.15         |                   | 7本絞線 (銅めっき付) |
| 28        | 0.08 ~ 0.09         | φ1.1 ~ 1.5 PVC 電線 |              |

2. 適用規格 { 製品仕様書番号 108-5130  
取付適用仕様書番号 114-5046

3. 2極 ハウジング内 端子間 1.5  
4. 2 ~ 12 極 : シングル シングル  
14 ~ 20 極 : ダブル シングル  
5. 嵌合相手側 ポスト ハウジング 型番

- 垂直型 : { □-171825 - □ (2 ~ 12 極)  
□-172057 - □ (14 ~ 20 極)  
水平型 : { □-171826 - □ (2 ~ 12 極)  
□-172058 - □ (14 ~ 20 極)

6. 一般公差

| 寸法範囲           | 適用公差           |
|----------------|----------------|
| 20 以下          | ± 0.2          |
| 20 を超え 30 以下   | + 0.3<br>- 0.2 |
| 30 を超え 40 以下   | + 0.4<br>- 0.2 |
| 40 を超え 52.5 以下 | + 0.5<br>- 0.2 |

△ 電線サイズ AWG#22 の適用は原則として  
全極一括結線のみとし、断線結線は行ないません。  
上記以外の仕様では別途適用可否の判断を必要とします。  
(使用電線、工具、結線仕様の組み合わせによる)

|    |      |      |      |    |                       |                       |                       |                       |
|----|------|------|------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 19 | 47.5 | 50.3 | 52.5 | 20 | 2-172051-0            | 2-172052-0            | 2-172053-0            | 2-172054-0            |
| 17 | 42.5 | 45.3 | 47.5 | 18 | 1-                    | -8                    | -8                    | -8                    |
| 15 | 37.5 | 40.3 | 42.5 | 16 | 1-                    | -6                    | -6                    | -6                    |
| 13 | 32.5 | 35.3 | 37.5 | 14 | 1-                    | -4                    | -4                    | -4                    |
| 11 | 27.5 | 30.3 | 32.5 | 12 | 1-                    | -2                    | -2                    | -2                    |
| 9  | 22.5 | 25.3 | 27.5 | 10 | 1-                    | -0                    | -0                    | -0                    |
| 8  | 20.0 | 22.8 | 25.0 | 9  |                       | -9                    | -9                    | -9                    |
| 7  | 17.5 | 20.3 | 22.5 | 8  |                       | -8                    | -8                    | -8                    |
| 6  | 15.0 | 17.8 | 20.0 | 7  |                       | -7                    | -7                    | -7                    |
| 5  | 12.5 | 15.3 | 17.5 | 6  |                       | -6                    | -6                    | -6                    |
| 4  | 10.0 | 12.8 | 15.0 | 5  |                       | -5                    | -5                    | -5                    |
| 3  | 7.5  | 10.3 | 12.5 | 4  |                       | -4                    | -4                    | -4                    |
| 2  | 5.0  | 7.8  | 10.0 | 3  |                       | -3                    | -3                    | -3                    |
| 1  | 2.5  | 5.3  | 7.5  | 2  | 172051-2              | 172052-2              | 172053-2              | 172054-2              |
| B  | C    | D    | E    | 極数 | 色別: 赤                 | 色別: 黒                 | 色別: 自然色               | 色別: 緑                 |
|    |      |      |      |    | 適用電線サイズ AWG#22 表示番号 2 | 適用電線サイズ AWG#24 表示番号 4 | 適用電線サイズ AWG#26 表示番号 6 | 適用電線サイズ AWG#28 表示番号 8 |

|                              |  |                        |  |                                     |  |                      |  |          |  |
|------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|--|----------|--|
| 組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY) |  | 番号 (NUMBER)            |  | 名称 (NAME)                           |  | 摘要 (REMARKS)         |  | ITEM NO. |  |
| 材料 (MATERIAL)                |  | 包合電線断面径 (WIRE RANGE)   |  | 参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY) |  | TE Connectivity      |  |          |  |
| 仕上 (FINISH)                  |  | 被覆外径 (INSULATION DIA.) |  | 分類 (CLASS)                          |  | 型式 (TYPE)            |  |          |  |
| DR. K. Yama 7/9/78           |  | 表示                     |  | 公差 (TOLERANCE)                      |  | 公差 (TOLERANCE)       |  |          |  |
| CHK. J. Otake 7/9/79         |  | 表示                     |  | 公差 (TOLERANCE)                      |  | 公差 (TOLERANCE)       |  |          |  |
| DE. J. Otake 7/9/79          |  | 表示                     |  | 公差 (TOLERANCE)                      |  | 公差 (TOLERANCE)       |  |          |  |
| APP. J. Otake 7/9/79         |  | 表示                     |  | 公差 (TOLERANCE)                      |  | 公差 (TOLERANCE)       |  |          |  |
| 記号 (DESCRIPTION)             |  | 番号 (NUMBER)            |  | 名称 (NAME)                           |  | 摘要 (REMARKS)         |  | ITEM NO. |  |
| C-172051                     |  | C-172051               |  | リセアールハウジングアセンブリー                    |  | (229-ミション E.I. シェアス) |  |          |  |

|      |                           |     |      |      |
|------|---------------------------|-----|------|------|
| D1   | REVISED PER ECO-11-005140 | RK  | HMR  | DATE |
| LTR. | 変更 (REVISION RECORD)      | DR. | CHK. | DATE |