

Isolierkörpermaterial

PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial

Phosphorbronze

Kontaktoberfläche

Ni, Au

Kontaktwiderstand

100mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

Schaltend

25mA

In Ruhe

100mA

Betriebstemperatur

-25°C - +70°C

Betriebsspannung

24V DC

Prüfspannung

500V AC

Schiebekraft

800g max

Verpackung

Stangenverpackung

Insulator material

PBT, UL94V-0

Contact material

Phosphor bronze

Plating

Ni, Au

Contact resistance

100mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

Switching

25mA

Non-switching

100mA

Operating temperature

-25°C - +70°C

Operating voltage

24V DC

Test voltage


500V AC

Operating force



800g max

Packing

Tube packing



Dimensions	
No. of contacts	A
2	6.5
3	9.0
4	11.6
5	14.1
6	16.7
7	19.2
8	21.7
10	26.7



Bestellcode / Ordercode

Polzahl

No. of contacts

02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 10

02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 10

AD - EPD x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature