

# 密閉ハンドル

## AIRTIGHT HANDLES

つまみ・周辺機器  
ハンドル・取手

A

クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー  
密閉平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ

総合 21




PAT.PEND.




FA-624-2-R

FA-624H-2-R

[FA-624-2-R]



[FA-624H-2-R]

使用例  
Example of application連結棒 □10  
Square barL=扉厚+15mm  
L=Panel thickness +15mm使用例  
Example of application外開き扉  
Outward opening doors内開き扉  
Inward opening doors

受け金具にスペーサーを使用して下さい。

- 空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
- 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スペーサー別売)
- 右開き用・左開き用(本図写真共右開き用です)

- This powerful airtight handle was developed for air-conditioning equipment.
- Compatible with both inward and outward opening doors (Spacer is optional.).
- For left-hand and right-hand use. (Drawings and photos show right-hand use.)

仕様

- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)
- 付属品: 受座

用途

- 密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
- 標準品・・・即納します

Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Accessories: Catch

Specific-use

- Airtight doors, electromagnetic-waveproof doors, soundproof doors

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity / 単価 Price
FA-624-2-L	● 2D/3D	左開き用 Left-hand use	530	60845	¥2,100	10個~ ¥1,995
FA-624-2-R	● 2D/3D	右開き用 Right-hand use	530	60844	¥2,100	10個~ ¥1,995
FA-624H-2-L		インナーハンドル 左開き用 Inner handle Left-hand use	316	60853	¥1,350	10個~ ¥1,283
FA-624H-2-R		インナーハンドル 右開き用 Inner handle Right-hand use	316	60852	¥1,350	10個~ ¥1,283
FA-624-2-SP		内開扉用スペーサー Spacer for inward opening door		60854	¥200	40個~ ¥190

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。