


裏蝶番1型  
CONCEALED HINGES

B-1008-1

パネルと蝶番の作動干涉は  
W5寸法を参考に現品と合  
せて御確認ください。E形止め輪B-1024用溝(呼び-d)  
Groove for E-shaped  
retaining ring (nominal -d)B-2008-12  
B-2008-14  
B-1008-2・B-8-2  
B-1008-3・B-8-3  
B-1008-4・B-8-4E形止め輪B-1024用溝(呼び-d)  
Groove for E-shaped  
retaining ring (nominal -d)B-2008-16  
B-1008-16  
B-8-16

## [B-2008]

仕様 ●材質: 純チタン2種  
●表面仕上: ビーズショット処理  
用途 ●港湾設備機器・配分電盤・制御盤・海洋機器・船舶・屋外用機器・表面処理機器

## [B-2008]

Specifications ●Material: Pure titanium grade 2  
●Finish: Beading process  
Specific use ●Harbor equipment power/distribution  
and control boards, ocean equipment, ship,  
outdoor or chemical equipment



## [B-1008]

Specifications ●Material: Stainless steel plate (SUS304)  
●Finish: Barrel polishing

## [B-8]

Specifications ●Material: Wing: Cold rolled steel plate (SPCC)  
Shaft: Cold rolled carbon steel wire (SWCH)  
●Finish: Wing: Rustproof treatment  
Shaft: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Remarks ●E-shaped retaining ring is not included.  
See page 773.

B-2008-16  
B-1008-16  
B-8-16使用例  
Example of application

- 拔差し型で取付けが簡単です。
- 扉の取外しが可能です。
- It's slip-joint type so installation is simple.
- Removing the door is possible.

商品番号(Ti) Product No.	RoHS	CAD	L	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	(W <sub>4</sub> )	W <sub>5</sub>	(H <sub>1</sub> )	(H <sub>2</sub> )	t	φD	N	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulky Price
固定型 Fixes type															数量 Quantity	単価 Price	
B-2008-12	●	2D/3D	50	75	24	51	20	26	39	5.2	2.0	6	3	70	12885		
B-2008-14	●	2D/3D	32	63	22	41	19	19	28	3.9	1.5	4.5	3	24	12886		価格はお問合せください
B-2008-15	●	2D/3D	25	60	22	38	18	17	26.5	3.9	1.5	4.5	3	20	12887		
B-2008-16	●	2D/3D	20	46	17	29	12	13	22	3.2	1.5	3	3	12	12888		

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号(SUS304) Product No.	RoHS	CAD	L	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	(W <sub>4</sub> )	W <sub>5</sub>	(H <sub>1</sub> )	(H <sub>2</sub> )	t	φD	N	※ d (商品番号) Product No.	総2ヶ使用時 参考扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically	製品 質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulky Price		
抜差し型 Slip-joint type	固定型 Fixed type														抜差し型 Slip-joint type	固定型 Fixed type	抜差し型 Slip-joint type	固定型 Fixed type	抜差し型 Slip-joint type	固定型 Fixed type	
B-1008-1	B-1008-11	●	2D/3D	65	86	28	58	26	28	42	6.3	3.0	6	5	5(B-1024-5)	25	245	11295	10607	¥870	16個~ ¥835
B-1008-2	B-1008-12	●	2D/3D	50	75	24	51	20	26	39	5.2	2.0	6	3	5(B-1024-5)	12	120	11296	10608	¥550	20個~ ¥528
B-1008-3	B-1008-13	●	2D/3D	40	70	22	48	21	23	35	5.1	2.0	6	3	5(B-1024-5)	9	95	11297	10609	¥530	20個~ ¥509
B-1008-4	B-1008-14	●	2D/3D	32	63	22	41	19	19	28	3.9	1.5	4.5	3	3(B-1024-3)	6	45	11298	10610	¥380	20個~ ¥365
B-1008-5	B-1008-15	●	2D/3D	25	60	22	38	18	17	26.5	3.9	1.5	4.5	3	3(B-1024-3)	4	35	11299	10611	¥360	20個~ ¥346
B-1008-6	B-1008-16	●	2D/3D	20	46	17	29	12	13	22	3.1	1.5	3	3		20	10612		¥200		40個~ ¥192

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号(SPCC) Product No.	RoHS	CAD	L	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	(W <sub>4</sub> )	W <sub>5</sub>	(H <sub>1</sub> )	(H <sub>2</sub> )	t	φD	N	※ d (商品番号) Product No.	総2ヶ使用時 参考扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically	製品 質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulky Price		
抜差し型 Slip-joint type	固定型 Fixed type														抜差し型 Slip-joint type	固定型 Fixed type	抜差し型 Slip-joint type	固定型 Fixed type	抜差し型 Slip-joint type	固定型 Fixed type	
B-8-1	B-8-11	●	2D/3D	65	85	28	57	25	27	43	6.4	3.2	6	5	5(B-1024-5)	25	256	10060	10065	¥240	50個~ ¥231
B-8-2	B-8-12	●	2D/3D	50	80	25	55	20	26	38	5.1	2.3	5.5	3	4(B-1024-4)	12	136	10061	10066	¥160	60個~ ¥154
B-8-3	B-8-13	●	2D/3D	40	72	22	50	18	23	35	5.1	2.3	5.5	3	4(B-1024-4)	9	102	10062	10067	¥140	60個~ ¥134
B-8-4	B-8-14	●	2D/3D	32	65	23	42	17.5	16	28	4.6	2.3	4.4	3	3(B-1024-3)	6	66	10063	10068	¥120	60個~ ¥115
B-8-5	B-8-15	●	2D/3D	25	65.5	23	42.5	19	15	27		2.3	3	3(B-1024-3)	4	51	10064	10069	¥120	60個~ ¥116	
B-8-6	B-8-16	●	2D/3D	20	46	17	29	12	14	23	3.8	2.0	3	3		28	10070		¥80		100個~ ¥77

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。