

<b>Benennung:</b>	W-GYK (SCH) Einschraub-Wid.-Thermometer
<b>Zeichnung-Nr.:</b>	30.010-007 / A3
<b>Änderungsstand:</b>	A
<b>Änderungsnummer:</b>	11601
<b>Sensor:</b>	1 Pt 100 Ohm
<b>Genauigkeit:</b>	nach DIN EN 60751 Klasse B
<b>R innen:</b>	0,27 Ω +/- 25%
<b>Temperaturbereich:</b>	-40°C bis +250°C
<b>Anschlusskabel:</b>	180 mm lang, 2x Ø 0,40 mm
<b>Innen- und Außenisolation:</b>	Teflon
<b>Außenfarbe:</b>	Weiß
<b>Druckbeständigkeit:</b>	20 bar

**Gehäuse:**

<b>Einbaulänge:</b>	8 mm lang
<b>Schlüsselweite:</b>	13 mm
<b>Werkstoff:</b>	2.0401
<b>Druckbeständig:</b>	bis max. 40 bar
<b>Anschußart:</b>	Gewinde G 1/8

Verteiler:	Bearb.	23.10.2001	Heckmann					HST-Ident-Nr.  <b>30.010.007</b>
	Gepr.							
	TD			B	12043	18.04.05	Heckmann	
				A	11601	16.10.02	Riedel	
	Datum	Name	Ind.	Änd.-Nr.	Datum	Name	Bemerkungen:	