


技术要求

1. 台虎钳开口度不小于125mm
2. 钳体应转动灵活, 锁紧可靠, 丝杆空程转动量不大于1/3转, 活动钳体在全行程范围内移动不得有局部过紧现象
3. 按合同要求喷粉(或漆)
4. 其余要求按客户及有关产品标准执行。

11	GB119-88	双头螺柱C30	1	GB25	
10	GB150A-02	号螺柱	1	GB450-12	供用件
9	GB50-09	开口销GB13.3	1	GBM4	
8	GB50-07	垫圈	1	GB25	供用件
7	GB1292-07	螺母	1	GB6-24h	供用件
6	GB1508-04	丝杆	1	GB25	供用件
5	GB1292-03A	丝杆	1	GB450-12	供用件
4	GB222-76	十字槽圆头无螺纹轴	4	GB25	
3	GB15002-03	销钉轴	2	43	供用件
2	GB1508-02	固定钳体	1	GB150	
1	GB1508-01	活动钳体	1	GB150	

材料 数量 规格 材料 数量 规格

11	GB119-88	双头螺柱C30	1	GB25	
10	GB150A-02	号螺柱	1	GB450-12	供用件
9	GB50-09	开口销GB13.3	1	GBM4	
8	GB50-07	垫圈	1	GB25	供用件
7	GB1292-07	螺母	1	GB6-24h	供用件
6	GB1508-04	丝杆	1	GB25	供用件
5	GB1292-03A	丝杆	1	GB450-12	供用件
4	GB222-76	十字槽圆头无螺纹轴	4	GB25	
3	GB15002-03	销钉轴	2	43	供用件
2	GB1508-02	固定钳体	1	GB150	
1	GB1508-01	活动钳体	1	GB150	

装配图

vise6" swivel

554419