

## **RAFIX 22 QR - Wahlschalter nicht beleuchtbar, Bund rund, Drehgriff kurz**

### **1.30.242.526/0208**

Lieferumfang: Gewindering mit Kralle.



Weitere Farben der Drehgriffmarkierung auf Anfrage.

#### **Approbationen**

ENEC	IEC 61058
CURUS	UL 508,C22.2 No. 14-M91
ABS Schaltelement an Position 3 bzw. 5/6 (Mitte) wird jeweils 2004 Steel Veritas Rules betätigt.	2004 Steel Veritas Rules
B-Veritas	Rules for the Classification of Steel Ships
DNV	Classification of Ships....Rules
Lloyds	Marine, offshore and industrial use
German_Lloyds	German Lloyds Baumusterprüfung

#### **Allgemein**

Betäigter	Drehgriff
Drehgriffmarkierung	weiß
Frontringfarbe	silbergrau
Bundform	rund

#### **Einbaumaße**

Bundmaß	Ø 29,8 mm
Bauhöhe	22,2 mm
Einbautiefe mit Schaltelement ohne Kabel	56,4 mm
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Bunddurchmesser	29,8 mm

#### **Mechanischer Aufbau**

Befestigung	Gewindering
Kontaktfunktion	tastend
Beleuchtung	nein
Drehwinkel	2 x 40°

#### **Mechanische Kennwerte**

Betätigkraft max.	ca. 5 N pro Schaltelement
Betätigkraftmax.	2 Nm

#### **Elektrische Kennwerte**

Schutzklasse	II
--------------	----

#### **Sonstige Angaben**

Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	500.000 Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

08.02.2012

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

