


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1



Marking
Aufschrift

Ⓜ
18..
6(4)/250~5E4 T100/55
10(4)/250~
5/50A 250V~

6A 125-250V AC
1/4 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R 30

SPST
suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 Ⓒ Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1801.6115	Index					
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Original DIN A4					Maßstab SCALE 1:1				
c		g		0-6 ± 0.2		± 0.2		0		10		20		30 mm	
b		f		>6-15 ± 0.4		±		CAD Medusa		Z		gez./DRAWN BY 06.12.00 sig		gepr./CHECKED BY mej	
a		e		>15-30 ± 0.4		±		Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
		d		>30-70 ±		±									
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1801.6116](#)