






Länge/Length (mm)	<500	≥500	>1500	>2500	>5000	>8000	>15000	>20000	>50000	>100000
Tol.	±10	±20	±25	±40	±60	±100	±200	±300	±500	±500

Kabelaufbau / cable design
Li-02YSCH 4x2xAWG27/7




Meterangabe auf Knickschutztülle
meter mark on strain relief

Verpackung

1 Stück im PE-Beutel mit Etikett.
Umverpackung für Kabel ≤ 7,5 m:
Karton: 385 mm x 295 mm x 192 mm (Außenmaße).
Umverpackung für Kabel > 7,5 m:
Karton: 380 mm x 275 mm x 295 mm (Außenmaße).
Umverpackungsmenge differiert je nach Kabellänge.

Packing


1 piece in PE bag with label.
Outer packaging for cables ≤ 7,5 m:
carton: 385 mm x 295 mm x 192 mm (outside dimensions).
Outer packaging for cables > 7,5 m:
carton: 380 mm x 275 mm x 295 mm (outside dimensions).
Outer packing unit differs according to cable length.

				2010	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	02.02.	BM			
				gepr./ appr.	03.02.10	HI	Oberfläche/ finish		
				Norm/ stand.					
g f e d c b a	23729	09.03.12	BM	Maßstab/ scale 1:1	Benennung/ title Patch cord S/FTP Cat.6 _A , MP8 FS500, LSZH, 1:1				 Telegärtner
	23244	30.09.11	BM						
	23078	02.08.11	BM						
	22665	09.03.11	BM						
	22314	27.10.10	BM						
	22027	30.07.10	BM						
	21928	07.06.10	BM	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm
					D	L00000A0072			
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces					
									Blatt/ sheet 1 von/ of 4


g f e d c b a	23729	09.03.12	BM	2010	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Werkstoff/ material
	23244	30.09.11	BM	gez./ drawn	02.02.	BM			
	23078	02.08.11	BM	gepr./ appr.	03.02.10	HI			Oberfläche/ finish
	22665	09.03.11	BM	Norm/ stand.					
	22314	27.10.10	BM	Maßstab/ scale	Benennung/ title				
22027	30.07.10	BM	1:1	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , MP8 FS500, LSZH, 1:1					
a	21928	07.06.10	BM	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm
And./ rev. index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	D	L00000A0072			Original : DIN A4
									Blatt/ sheet 2 von/ of 4

Technische Daten / Technical Data

Steckverbinder-Norm	IEC 60603-7-51	Connector standard
Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics
Steckkraft	≤ 30N	Insertion force
Lebensdauer	≥ 750	Life
Kabelabzugskraft	min. 89 N	Cable to plug tensile strength
Werkstoffe		Materials
Steckergehäuse	PC UL94 V0 glasklar/crystal clear	Connector housing
Adernvorsortierung	PC UL94 V0 glasklar/crystal clear	Wire pair presorting
Kontakte	Phosphor Bronze / phosphor bronze	Contact
Kontaktoberfläche	min. 0,8 µm (30 µin.) Au über / on 2,54 µm (100 µin.) Ni	Contact finish
Schirmblech	0,5 mm Messing / 0.02 in. brass	Shield
Schirmblech Oberfläche	2 µm (80 µin.) Ni	Shield finish
Knickschutzhülle	PVC UL94 V0	Strain relief
Außenmantel	LSZH	Outer jacket
Kabeldurchmesser	5,8 mm ±0,2 mm (0.228 in. ±0.008 in.)	Cable outer diameter
Kabelaufschrift	TELEGÄRTNER S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.7 PATCH CABLE LSZH IEC 60332-1 E344985 AA c(UL)us CM 75°C	cable marking
Farbe der Kabelaufschrift	blau / blue	Colour of cable marking
Farbe der Kabelaufschrift auf schwarzem Kabel	weiß / white	Colour of cable marking on black cable
Gesamtshield	Cu-Geflecht, verzinkt / copper braid, tinned	Overall screen
Paarabschirmung	Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie Al-laminated plastic foil	Pair screen
Isolierung	Foam Skin Polyethylene Ø 1,02 mm (Ø 0.04 in.)	Insulation
Kupferleiter	Cu-Litze, blank / stranded bare copper wire Ø 0,41 (0.016 in.) AWG 27/7	Copper conductor
EG Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)	RoHS-konform / RoHS-compliant	EC Directive 2002/95/EC (RoHS)
Umweltanforderungen		Environmental Requirements
Schutz vor Eindringen		Protection against ingress
Eindringen von Teilchen	IP2X	Particulate ingress
Wasser / Untertauchen	IPX0	Water / Immersion
Klimatisch und chemisch		Climatical and chemical
Umgebungstemperatur	-40°C bis / to +75°C	Ambient temperature
Halogenfreiheit	IEC 60754-2	Free from halogens
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1, UL 444 CM	Fire rating
Elektrische Eigenschaften		Electrical Characteristics
Verbindung	1:1	Connection
Spannungsfestigkeit		Voltage proof
Kontakt-Kontakt	≥ 1000 V, DC	Contact-contact
Kontakt-Schirm	≥ 1500 V, DC	Contact-shield
Strombelastbarkeit bei 50°C	1 A	Current carrying capacity at 50°C
PoE+ gemäß IEEE 802.3at	Geeignet für Power over Ethernet+ Adequate for Power over Ethernet+	PoE+ according to IEEE 802.3at

g f e d c b a	23729 23244 23078 22665 22314 22027 21928	09.03.12 30.09.11 02.08.11 09.03.11 27.10.10 30.07.10 07.06.10	BM BM BM BM BM BM BM	2010	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Werkstoff/ material			
				gez./ drawn	02.02.	BM			Oberfläche/ finish			
				gepr./ appr.	03.02.10	HI						
				Norm/ stand.								
				Maßstab/ scale	Benennung/ title						 Telegärtner	
					Patch cord S/FTP Cat.6 _A , MP8 FS500, LSZH, 1:1							
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.						
		D	L00000A0072				 Maße/ dimensions: mm					
Änd./ rev. index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4				
								Blatt/ sheet 3 von/ of 4				

Übertragungstechnische Eigenschaften		Transmission Performance
10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an	geeignet für 10 Gigabit Ethernet Adequate for 10 Gigabit Ethernet	10 Gigabit Ethernet acc. to IEEE 802.3an
Kategorie 6 _A	ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1	Category 6 _A
Klasse E _A	ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1	Class E _A
Kategorie 6A	ANSI/TIA/EIA-568-C.2	Category 6A
Normen		Standards
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen	ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1	Generic cabling systems
Spezifikation für paarverseilte Geräteanschlusskabel	IEC 61156-6 DIN EN 50288-4-2	Specification for pair equipment connection cable
Spezifikation für die Prüfung der symmetrischen Kommunikationsverkabelung	IEC 61935-3	Specification for the testing of balanced communication cabling
IP-Schutzarten	IEC 60529	Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
Zulassung		Approval
GHMT	PVP	GHMT

g f e d c b a	23729	09.03.12	BM	2010	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Werkstoff/ material	
	23244	30.09.11	BM	gez./ drawn	02.02.	BM				
	23078	02.08.11	BM	gepr./ appr.	03.02.10	HI			Oberfläche/ finish	
	22665	09.03.11	BM	Norm/ stand.						
	22314	27.10.10	BM	Maßstab/ scale	Benennung/ title Patch cord S/FTP Cat.6 _A , MP8 FS500, LSZH, 1:1					 Telegärtner
22027	30.07.10	BM								
21928	07.06.10	BM	dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				 Maße/ dimensions: mm	
				D	L00000A0072					
Änd./ rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces					Original : DIN A4	
									Blatt/ sheet 4 von/ of 4	

Kabelmantel und Tülle in grau / cable jacket and strain relief in grey RAL 7035					
L (mm)	TG-Nr. TG P/N	Bezeichnung description	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	EAN-Nr. EAN no.	Verpackungseinheit pro Karton packing unit per box
250	L00000A0230	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,25m MP8 FS500, LSZH, grey, 1:1	0.25M	4018359378837	200 Stück / pieces
500	L00000A0072	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,5m MP8 FS500, LSZH, grey, 1:1	0.5M	4018359286026	130 Stück / pieces
1000	L00000A0081	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 1,0m MP8 FS500, LSZH, grey, 1:1	1.0M	4018359286453	80 Stück / pieces
1500	L00001A0090	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 1,5m MP8 FS500, LSZH, grey, 1:1	1.5M	4018359289126	70 Stück / pieces
2000	L00001A0084	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 2,0m MP8 FS500, LSZH, grey, 1:1	2.0M	4018359286507	55 Stück / pieces
3000	L00002A0112	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 3,0m MP8 FS500, LSZH, grey, 1:1	3.0M	4018359286552	40 Stück / pieces
5000	L00003A0055	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 5,0m MP8 FS500, LSZH, grey, 1:1	5.0M	4018359286606	25 Stück / pieces
7500	L00004A0054	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 7,5m MP8 FS500, LSZH, grey, 1:1	7.5M	4018359286651	18 Stück / pieces
10000	L00005A0027	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 10,0m MP8 FS500, LSZH, grey, 1:1	10.0M	4018359286705	20 Stück / pieces
15000	L00006A0033	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 15,0m MP8 FS500, LSZH, grey, 1:1	15.0M	4018359286750	15 Stück / pieces
20000	L00006A0036	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 20,0m MP8 FS500, LSZH, grey, 1:1	20.0M	4018359292195	12 Stück / pieces
25000	L00006A0034	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 25,0m MP8 FS500, LSZH, grey, 1:1	25.0M	4018359286767	10 Stück / pieces
50000	L00006A0035	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 50,0m MP8 FS500, LSZH, grey, 1:1	50.0M	4018359286774	7 Stück / pieces

Kabelmantel und Tülle in grün / cable jacket and strain relief in green RAL 6024					
L (mm)	TG-Nr. TG P/N	Bezeichnung description	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	EAN-Nr. EAN no.	Verpackungseinheit pro Karton packing unit per box
250	L00000A0231	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,25m MP8 FS500, LSZH, green, 1:1	0.25M	4018359378844	200 Stück / pieces
500	L00000A0073	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,5m MP8 FS500, LSZH, green, 1:1	0.5M	4018359286033	130 Stück / pieces
1000	L00000A0082	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 1,0m MP8 FS500, LSZH, green, 1:1	1.0M	4018359286460	80 Stück / pieces
2000	L00001A0085	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 2,0m MP8 FS500, LSZH, green, 1:1	2.0M	4018359286514	55 Stück / pieces
3000	L00002A0113	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 3,0m MP8 FS500, LSZH, green, 1:1	3.0M	4018359286569	40 Stück / pieces
5000	L00003A0056	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 5,0m MP8 FS500, LSZH, green, 1:1	5.0M	4018359286613	25 Stück / pieces
7500	L00004A0055	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 7,5m MP8 FS500, LSZH, green, 1:1	7.5M	4018359286668	18 Stück / pieces
10000	L00005A0028	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 10,0m MP8 FS500, LSZH, green, 1:1	10.0M	4018359286712	20 Stück / pieces
15000	L00006A0037	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 15,0m MP8 FS500, LSZH, green, 1:1	15.0M	4018359292201	15 Stück / pieces
20000	L00006A0038	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 20,0m MP8 FS500, LSZH, green, 1:1	20.0M	4018359292218	12 Stück / pieces
25000	L00006A0039	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 25,0m MP8 FS500, LSZH, green, 1:1	25.0M	4018359292225	10 Stück / pieces
50000	L00006A0040	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 50,0m MP8 FS500, LSZH, green, 1:1	50.0M	4018359292232	7 Stück / pieces

Kabelmantel und Tülle in rot / cable jacket and strain relief in red RAL 3018					
L (mm)	TG-Nr. TG P/N	Bezeichnung description	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	EAN-Nr. EAN no.	Verpackungseinheit pro Karton packing unit per box
250	L00000A0232	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,25m MP8 FS500, LSZH, red, 1:1	0.25M	4018359378851	200 Stück / pieces
500	L00000A0074	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,5m MP8 FS500, LSZH, red, 1:1	0.5M	4018359286040	130 Stück / pieces
1000	L00000A0083	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 1,0m MP8 FS500, LSZH, red, 1:1	1.0M	4018359286477	80 Stück / pieces
2000	L00001A0086	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 2,0m MP8 FS500, LSZH, red, 1:1	2.0M	4018359286521	55 Stück / pieces
3000	L00002A0114	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 3,0m MP8 FS500, LSZH, red, 1:1	3.0M	4018359286576	40 Stück / pieces
5000	L00003A0057	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 5,0m MP8 FS500, LSZH, red, 1:1	5.0M	4018359286620	25 Stück / pieces
7500	L00004A0056	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 7,5m MP8 FS500, LSZH, red, 1:1	7.5M	4018359286675	18 Stück / pieces
10000	L00005A0029	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 10,0m MP8 FS500, LSZH, red, 1:1	10.0M	4018359286729	20 Stück / pieces
15000	L00006A0041	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 15,0m MP8 FS500, LSZH, red, 1:1	15.0M	4018359292249	15 Stück / pieces
20000	L00006A0042	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 20,0m MP8 FS500, LSZH, red, 1:1	20.0M	4018359292256	12 Stück / pieces
25000	L00006A0043	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 25,0m MP8 FS500, LSZH, red, 1:1	25.0M	4018359292263	10 Stück / pieces
50000	L00006A0044	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 50,0m MP8 FS500, LSZH, red, 1:1	50.0M	4018359292270	7 Stück / pieces

Kabelmantel und Tülle in blau / cable jacket and strain relief in blue RAL 5015					
L (mm)	TG-Nr. TG P/N	Bezeichnung description	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	EAN-Nr. EAN no.	Verpackungseinheit pro Karton packing unit per box
250	L00000A0233	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,25m MP8 FS500, LSZH, blue, 1:1	0.25M	4018359378868	200 Stück / pieces
500	L00000A0075	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,5m MP8 FS500, LSZH, blue, 1:1	0.5M	4018359286057	130 Stück / pieces
1000	L00000A0084	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 1,0m MP8 FS500, LSZH, blue, 1:1	1.0M	4018359286484	80 Stück / pieces
2000	L00001A0087	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 2,0m MP8 FS500, LSZH, blue, 1:1	2.0M	4018359286538	55 Stück / pieces
3000	L00002A0115	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 3,0m MP8 FS500, LSZH, blue, 1:1	3.0M	4018359286583	40 Stück / pieces
5000	L00003A0058	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 5,0m MP8 FS500, LSZH, blue, 1:1	5.0M	4018359286637	25 Stück / pieces
7500	L00004A0057	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 7,5m MP8 FS500, LSZH, blue, 1:1	7.5M	4018359286682	18 Stück / pieces
10000	L00005A0030	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 10,0m MP8 FS500, LSZH, blue, 1:1	10.0M	4018359286736	20 Stück / pieces
15000	L00006A0045	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 15,0m MP8 FS500, LSZH, blue, 1:1	15.0M	4018359292287	15 Stück / pieces
20000	L00006A0046	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 20,0m MP8 FS500, LSZH, blue, 1:1	20.0M	4018359292294	12 Stück / pieces
25000	L00006A0047	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 25,0m MP8 FS500, LSZH, blue, 1:1	25.0M	4018359292300	10 Stück / pieces
50000	L00006A0048	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 50,0m MP8 FS500, LSZH, blue, 1:1	50.0M	4018359292317	7 Stück / pieces

Kabelmantel und Tülle in gelb / cable jacket and strain relief in yellow RAL 1018					
L (mm)	TG-Nr. TG P/N	Bezeichnung description	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	EAN-Nr. EAN no.	Verpackungseinheit pro Karton packing unit per box
250	L00000A0234	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,25m MP8 FS500, LSZH, yellow, 1:1	0.25M	4018359378875	200 Stück / pieces
500	L00000A0076	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,5m MP8 FS500, LSZH, yellow, 1:1	0.5M	4018359286064	130 Stück / pieces
1000	L00000A0085	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 1,0m MP8 FS500, LSZH, yellow, 1:1	1.0M	4018359286491	80 Stück / pieces
2000	L00001A0088	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 2,0m MP8 FS500, LSZH, yellow, 1:1	2.0M	4018359286545	55 Stück / pieces
3000	L00002A0116	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 3,0m MP8 FS500, LSZH, yellow, 1:1	3.0M	4018359286590	40 Stück / pieces
5000	L00003A0059	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 5,0m MP8 FS500, LSZH, yellow, 1:1	5.0M	4018359286644	25 Stück / pieces
7500	L00004A0058	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 7,5m MP8 FS500, LSZH, yellow, 1:1	7.5M	4018359286699	18 Stück / pieces
10000	L00005A0031	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 10,0m MP8 FS500, LSZH, yellow, 1:1	10.0M	4018359286743	20 Stück / pieces
15000	L00006A0049	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 15,0m MP8 FS500, LSZH, yellow, 1:1	15.0M	4018359292324	15 Stück / pieces
20000	L00006A0050	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 20,0m MP8 FS500, LSZH, yellow, 1:1	20.0M	4018359292331	12 Stück / pieces
25000	L00006A0051	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 25,0m MP8 FS500, LSZH, yellow, 1:1	25.0M	4018359292348	10 Stück / pieces
50000	L00006A0052	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 50,0m MP8 FS500, LSZH, yellow, 1:1	50.0M	4018359292355	7 Stück / pieces

Kabelmantel und Tülle in schwarz / cable jacket and strain relief in black RAL 9011					
L (mm)	TG-Nr. TG P/N	Bezeichnung description	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	EAN-Nr. EAN no.	Verpackungseinheit pro Karton packing unit per box
250	L00000A0235	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,25m MP8 FS500, LSZH, black, 1:1	0.25M	4018359378882	200 Stück / pieces
500	L00000A0077	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,5m MP8 FS500, LSZH, black, 1:1	0.5M	4018359288150	130 Stück / pieces
1000	L00000A0086	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 1,0m MP8 FS500, LSZH, black, 1:1	1.0M	4018359288167	80 Stück / pieces
2000	L00001A0089	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 2,0m MP8 FS500, LSZH, black, 1:1	2.0M	4018359288174	55 Stück / pieces
3000	L00002A0117	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 3,0m MP8 FS500, LSZH, black, 1:1	3.0M	4018359288181	40 Stück / pieces
5000	L00003A0060	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 5,0m MP8 FS500, LSZH, black, 1:1	5.0M	4018359288198	25 Stück / pieces
7500	L00004A0060	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 7,5m MP8 FS500, LSZH, black, 1:1	7.5M	4018359288204	18 Stück / pieces
10000	L00005A0032	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 10,0m MP8 FS500, LSZH, black, 1:1	10.0M	4018359288211	20 Stück / pieces
15000	L00006A0053	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 15,0m MP8 FS500, LSZH, black, 1:1	15.0M	4018359292362	15 Stück / pieces
20000	L00006A0054	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 20,0m MP8 FS500, LSZH, black, 1:1	20.0M	4018359292379	12 Stück / pieces
25000	L00006A0055	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 25,0m MP8 FS500, LSZH, black, 1:1	25.0M	4018359292386	10 Stück / pieces
50000	L00006A0056	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 50,0m MP8 FS500, LSZH, black, 1:1	50.0M	4018359292393	7 Stück / pieces

Kabelmantel und Tülle in weiß / cable jacket and strain relief in white RAL 9003					
L (mm)	TG-Nr. TG P/N	Bezeichnung description	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	EAN-Nr. EAN no.	Verpackungseinheit pro Karton packing unit per box
250	L00000A0236	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,25m MP8 FS500, LSZH, white, 1:1	0.25M	4018359378899	200 Stück / pieces
500	L00000A0130	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,5m MP8 FS500, LSZH, white, 1:1	0.5M	4018359306298	130 Stück / pieces
1000	L00000A0131	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 1,0m MP8 FS500, LSZH, white, 1:1	1.0M	4018359306304	80 Stück / pieces
2000	L00001A0123	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 2,0m MP8 FS500, LSZH, white, 1:1	2.0M	4018359306311	55 Stück / pieces
3000	L00002A0141	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 3,0m MP8 FS500, LSZH, white, 1:1	3.0M	4018359306328	40 Stück / pieces
5000	L00003A0085	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 5,0m MP8 FS500, LSZH, white, 1:1	5.0M	4018359306335	25 Stück / pieces
7500	L00004A0071	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 7,5m MP8 FS500, LSZH, white, 1:1	7.5M	4018359306342	18 Stück / pieces
10000	L00005A0051	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 10,0m MP8 FS500, LSZH, white, 1:1	10.0M	4018359306359	20 Stück / pieces
15000	L00006A0303	Patch cord S/FTP Cat.6A, 10,0m MP8 FS500, LSZH, white, 1:1	15.0M	4018359422752	15 Stück / pieces
20000	L00006A0304	Patch cord S/FTP Cat.6A, 10,0m MP8 FS500, LSZH, white, 1:1	20.0M	4018359422769	12 Stück / pieces
25000	L00006A0305	Patch cord S/FTP Cat.6A, 10,0m MP8 FS500, LSZH, white, 1:1	25.0M	4018359422776	10 Stück / pieces
50000	L00006A0306	Patch cord S/FTP Cat.6A, 10,0m MP8 FS500, LSZH, white, 1:1	50.0M	4018359422783	7 Stück / pieces

Kabelmantel und Tülle in lila / cable jacket and strain relief in purple RAL 4005

L (mm)	TG-Nr. TG P/N	Bezeichnung description	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	EAN-Nr. EAN no.	Verpackungseinheit pro Karton packing unit per box
250	L00000A0237	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,25m MP8 FS500, LSZH, purple, 1:1	0.25M	4018359378905	200 Stück / pieces
500	L00000A0238	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 0,5m MP8 FS500, LSZH, purple, 1:1	0.5M	4018359378912	130 Stück / pieces
1000	L00000A0226	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 1,0m MP8 FS500, LSZH, purple, 1:1	1.0M	4018359377076	80 Stück / pieces
2000	L00001A0194	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 2,0m MP8 FS500, LSZH, purple, 1:1	2.0M	4018359377083	55 Stück / pieces
3000	L00002A0195	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 3,0m MP8 FS500, LSZH, purple, 1:1	3.0M	4018359377090	40 Stück / pieces
5000	L00003A0147	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 5,0m MP8 FS500, LSZH, purple, 1:1	5.0M	4018359378936	25 Stück / pieces
7500	L00004A0134	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 7,5m MP8 FS500, LSZH, purple, 1:1	7.5M	4018359378943	18 Stück / pieces
10000	L00005A0103	Patch cord S/FTP Cat.6 _A , 10,0m MP8 FS500, LSZH, purple, 1:1	10.0M	4018359378950	20 Stück / pieces