


# Polycarbonat-Gehäuse PK



B  
1.1

**Material:**  
Gehäuse und Deckel grau  
(Ausführung .000) aus glasfaser-verstärktem Polycarbonat,  
Deckel transparent (Ausführung  
.100) aus Polycarbonat,  
Deckelschrauben aus Polyamid,  
Isolierstopfen aus Polyethylen.

**Farbe:**  
RAL 7035

**Schutzart:**  
IP 66 nach EN 60 529/10.91

**Lieferumfang:**  
Gehäuse und Deckel,  
Deckelschrauben,  
Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben,  
umlaufend eingeschäumte  
PU-Dichtung.

**Approbationen,**  
siehe Seite 22.

**Detailzeichnung,**  
siehe Seite 1079.

|  | 180             | 180             | 180             | 182             | 182             | 182             | Seite |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>Höhe (H1) mm</b>                          | 110             | 110             | 110             | 180             | 180             | 180             |       |
| <b>Tiefe (T1) mm</b>                         | 90              | 111             | 165             | 90              | 111             | 165             |       |
| <b>Best.-Nr. PK mit grauem Deckel</b>        | <b>9514.000</b> | <b>9515.000</b> | <b>9516.000</b> | <b>9517.000</b> | <b>9518.000</b> | <b>9519.000</b> |       |
| <b>Best.-Nr. PK mit transparentem Deckel</b> | <b>9514.100</b> | <b>9515.100</b> | <b>9516.100</b> | <b>9517.100</b> | <b>9518.100</b> | <b>9519.100</b> |       |
| VE   | 2 St.           | 2 St.           | 2 St.           | 1 St.           | 1 St.           | 1 St.           |       |

## Zubehör

|                                   |          |          |     |
|-----------------------------------|----------|----------|-----|
| Montageplatte                     | 9547.000 | 9548.000 | 102 |
| VE                                | 10 St.   | 10 St.   |     |
| Tragschiene TS 35/7,5 (VE 12 St.) |          |          |     |
| Einbau in der Breite              | 9566.000 | 9566.000 | 103 |
| Einbau in der Höhe                | 9564.000 | 9566.000 | 103 |

|  | 254             | 254             | 254             | 360             | 360             | Seite |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>Höhe (H1) mm</b>                          | 180             | 180             | 180             | 254             | 254             |       |
| <b>Tiefe (T1) mm</b>                         | 90              | 111             | 165             | 111             | 165             |       |
| <b>Best.-Nr. PK mit grauem Deckel</b>        | <b>9520.000</b> | <b>9521.000</b> | <b>9522.000</b> | <b>9523.000</b> | <b>9524.000</b> |       |
| <b>Best.-Nr. PK mit transparentem Deckel</b> | <b>9520.100</b> | <b>9521.100</b> | <b>9522.100</b> | <b>9523.100</b> | <b>9524.100</b> |       |
| VE   | 1 St.           |       |

## Zubehör

|                                   |          |          |     |
|-----------------------------------|----------|----------|-----|
| Montageplatte                     | 9549.000 | 9550.000 | 102 |
| VE                                | 8 St.    | 4 St.    |     |
| Tragschiene TS 35/7,5 (VE 12 St.) |          |          |     |
| Einbau in der Breite              | 9567.000 | 9568.000 | 103 |
| Einbau in der Höhe                | 9566.000 | 9567.000 | 103 |



**Scharniere,**  
Best.-Nr. siehe Seite 102.



**Drehverschluss,**  
Best.-Nr. siehe Seite 102.