



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 162409  
**Artikelnummer:** 7032810  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074058461  
**E-Nummer:**  
Finland: 3435372  
Dänemark: 8212002924  
Schweden: 2536128  
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

| Abmessungen:             |  | Länge                    | Breite | Höhe | Auswertung:                                  |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--------|------|----------------------------------------------|--|
| mm:                      |  | 244                      | 164    | 90   | Schutzart (EN 60529): IP 66/67               |  |
| inch:                    |  | 9.6                      | 6.5    | 3.5  | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07        |  |
| Materials:               |  |                          |        |      | Elektrische Isolierung: Voll isoliert        |  |
| Material:                |  | Polycarbonat             |        |      | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja    |  |
| Unterteilfarbe:          |  | RAL 7035                 |        |      | UV Resistenz: UL 508                         |  |
| Deckelfarbe:             |  | RAL 7035                 |        |      | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V |  |
|                          |  | Rostfreier Stahl         |        |      | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960          |  |
| Deckelschraubenmaterial: |  |                          |        |      | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13   |  |
| Dichtungsmaterial:       |  | Polyurethan              |        |      |                                              |  |
| Temperatur Bereich:      |  |                          |        |      | Zertifikate:                                 |  |
| Kurzzeit:                |  | -40 ... 120 °C           |        |      | Underwriters Laboratories                    |  |
| Dauergebrauch:           |  | -40 ... 80 °C            |        |      | Fimko                                        |  |
| Kurzzeit:                |  | -40 ... 250 °F           |        |      | Europe EN 62208: 2003                        |  |
| Dauergebrauch:           |  | -40 ... 175 °F           |        |      | UL Canada                                    |  |
| Zubehör:                 |  |                          |        |      | Gost R                                       |  |
| TM 1624                  |  | Montageplatte            |        |      |                                              |  |
| MIN 20                   |  | Tragschiene TS 15        |        |      |                                              |  |
| TRH 24                   |  | Tragschiene TS 35        |        |      |                                              |  |
| TF 28037                 |  | Befestigungslasche       |        |      |                                              |  |
| TH A                     |  | Plastik-Scharniere, grau |        |      |                                              |  |

EURONORD PC/ABS 244x164x90-120

