

RAFIX 22 QR - Wahlschalter beleuchtbar, Bund rund, Drehgriff kurz

1.30.242.101/2207

Lieferumfang: Gewindering mit Kralle.



Weitere Farben der Drehgriffmarkierung auf Anfrage.

Approbationen

ENECA	IEC 61058
CURUS	UL 508,C22.2 No. 14-M91
ABS	2004 Steel Vessel Rules
B-Veritas	Rules for the Classification of Steel Ships
DNV	Classification of Ships....Rules
Lloyds	Marine, offshore and industrial use
German_Lloyds	German Lloyds Baumusterprüfung

Allgemein

Betätiger	Drehgriff
Drehgriffmarkierung	weiß
Frontringfarbe	schiefergrau
Bundform	rund

Einbaumaße

Bundmaß	Ø 29,8 mm
Bauhöhe	22,2 mm
Einbautiefe mit Schaltelement ohne Kabel	56,4 mm
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Bunddurchmesser	29,8 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindering
Kontaktfunktion	rastend
Beleuchtung	ja
Drehwinkel	1 x 90°, Form L

Mechanische Kennwerte

Betätigungsleistung max.	ca. 5 N pro Schaltelement
Betätigungsleistung max.	2 Nm

Elektrische Kennwerte



Schutzklasse	II
--------------	----

Sonstige Angaben

Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	500.000 Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

08.02.2012

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1



0
1