

	5	4	3	2	1
--	---	---	---	---	---

① Kennzeichnung für 0,75mm²
identification for 0,75mm²

Buchsenkontakt
female contact

Kennzeichnung
identification

Stiftkontakt
male contact

① Kennzeichnung für 0,75mm²
identification for 0,75mm²

	Bestell-Nummer /PART NO		Ø	Leiterquerschnitt		Abisolierlänge der Lilze stripping length	Kennzeichnung identification	
	versilberl silverplated	vergoldet goldplated		mm ²	AWG			
Stiftkontakt male contact	09 33 000 6127	09 33 000 6117	0,90	0,14-0,37	26-22	7,5	keine Rille /no groove	1)
	09 33 000 6121	09 33 000 6122	1,15	0,5	20		keine Rille /no groove	
	09 33 000 6114	09 33 000 6115	1,3	0,75	18		1 Rille /1 groove ①	
	09 33 000 6105	09 33 000 6118	1,45	1	18		1 Rille /1 groove	
	09 33 000 6104	09 33 000 6116	1,75	1,5	16		2 Rillen /2 grooves	
	09 33 000 6102	09 33 000 6123	2,25	2,5	14		3 Rillen /3 grooves	
	09 33 000 6106		2,55	3	12		1 breite Rille /1 wide groove	
	09 33 000 6107	09 33 000 6119	2,85	4	12		keine Rille /no groove	
	Buchsenkontakt female contact	09 33 000 6227	09 33 000 6217	0,90	0,14-0,37		26-22	7,5
09 33 000 6220		09 33 000 6222	1,15	0,5	20	keine Rille /no groove		
09 33 000 6214		09 33 000 6215	1,3	0,75	18	1 Rille /1 groove ①		
09 33 000 6205		09 33 000 6218	1,45	1	18	1 Rille /1 groove		
09 33 000 6204		09 33 000 6216	1,75	1,5	16	2 Rillen /2 grooves		
09 33 000 6202		09 33 000 6223	2,25	2,5	14	3 Rillen /3 grooves		
09 33 000 6206			2,55	3	12	1 breite Rille /1 wide groove		
09 33 000 6207		09 33 000 6221	2,85	4	12	keine Rille /no groove		

1) Nur für Buchanan Crimpwerkzeug
Einstell Ø1,0
only for Buchanan crimping tool adjusting Ø1,0

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Masse / Free size tolerances														
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>Dat.</td> <td>Name</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">2:1</td> </tr> <tr> <td>Detail.</td> <td>11.12.92</td> <td>PENNER</td> </tr> <tr> <td>Insp.</td> <td></td> <td>HERB</td> </tr> <tr> <td>Stand.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Dat.	Name	2:1	Detail.	11.12.92	PENNER	Insp.		HERB	Stand.		
	Dat.	Name	2:1																	
Detail.	11.12.92	PENNER																		
Insp.		HERB																		
Stand.																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>411037</td> <td>18.05.04</td> <td>Loe.</td> </tr> <tr> <td>19122</td> <td>24.11.95</td> <td>KR</td> </tr> <tr> <td>15087</td> <td>24.03.93</td> <td>ZILK</td> </tr> <tr> <td>Bestell Nr/ Part No</td> <td>Mod.</td> <td>Dat.</td> <td>Name</td> </tr> </table>			411037	18.05.04	Loe.	19122	24.11.95	KR	15087	24.03.93	ZILK	Bestell Nr/ Part No	Mod.	Dat.	Name	HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp 			Han E Kontakte gedreht 16A/ Han E contacts twisted 16A TB 09 33 000 6... Sub. TB 09 33 000 6... v.17.03.92	
			411037	18.05.04	Loe.															
			19122	24.11.95	KR															
			15087	24.03.93	ZILK															
Bestell Nr/ Part No	Mod.	Dat.	Name																	
Blatt/ page																				