



ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

パイプ
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン


CP-325・CP-839 平面ラッチ錠

フラッシュラッチ FLUSH LATCHES





CP-325-Ivory
アイボリー

使用例
Example of application



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
CP-325-Black	●	2D/3D	ブラック	110	21569	¥910	10個～ ¥874
CP-325-Gray	●	2D/3D	グレー	110	21570	¥910	10個～ ¥874
CP-325-Ivory	●	2D/3D	アイボリー	110	21571	¥910	10個～ ¥874

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



CP-325
プラスチック製

特徴 Feature

- ワンタッチ操作で開閉ができ取付けも簡単です。
- 選べるボディーカラー
- One touch opening/ closing and installation is easy.
- Select from three colors.

- 仕様 ●材 質: ハンドル部/ポリフェニレンエーテル(PPE)
ラッチ部/ポリアセタール(POM)
取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上: 取付け板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
●標準色: ブラック・グレー・アイボリー
●適用扉厚: 1~6mm
- 用途 ●航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
備考 ●標準在庫品
●他のカラーも製作致します。
●3mm長いラッチもあります。
●納期はお問合せください。
●常温でご使用ください。
●本製品は非結晶性樹脂材を使用しており緩み防止剤
に対して適合しないため、ご使用は避けてください。
(一部の緩み防止剤の注意事項にも記載があります。)
●緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証
を行ってください。

- Specifications ●Material: Handle: Polyphenyleneether (PPE)
Latch: Polyacetal (POM)
Installation panel: Cold rolled steel
plate (SPCC)
- Finish: Installation plate: Zinc plating chromate
treatment (MFZn-C)

- Standard color: Black, gray, ivory
●Applicable panel thickness: 1 to 6 mm.
- Specific-use ●Airplanes, ships, vehicles, oscillation
devices and measurement devices

- Remarks ●Use it at normal temperature.
●This product uses noncrystalline resin. It is not
suitable for thread-locking fluid so use should
be avoided. (Also noted in the precautions of
some types of thread-locking fluid.)
●Be sure to test adequately when using
a solvent such as thread-locking fluid.