

**Aufbau:**

250 mA – 1,25 A: Glasrohr, durchsichtig
1,6 A – 16 A: Keramikrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln
500 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet
in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form
und Länge, fertig montiert

Construction:

250 mA – 1,25 A: Glasstube, transparent
1,6 A – 16 A: Ceramictube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces
500 pcs. = Industrial box (loose in carton)
As assembly with two pigtails in various forms
and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
632.111	250 mA	250 V	35 A		0,0363
632.112	315 mA	250 V	35 A		0,0695
632.113	400 mA	250 V	35 A		0,18
632.114	500 mA	250 V	35 A		0,25
632.115	630 mA	250 V	35 A		0,20
632.116	800 mA	250 V	35 A		0,45
632.117	1 A	250 V	35 A		0,30
632.118	1,25 A	250 V	35 A		2,03
632.119	1,6 A	500 V	1.500 A	auf Anfrage /	0,59
632.120	2 A	500 V	1.500 A	on request	5,04
632.121	2,5 A	500 V	1.500 A		7,13
632.122	3,15 A	500 V	1.500 A		11,02
632.123	4 A	500 V	1.500 A		8,32
632.124	5 A	500 V	1.500 A		17,50
632.125	6,3 A	500 V	1.500 A		30,56
632.126	8 A	500 V	1.500 A		44,80
632.127	10 A	500 V	1.500 A		135
632.128	12,5 A	500 V	1.500 A		234,37
632.130	16 A	500 V	1.500 A		427,52
632.131	20 A	250 V			1412,00
632.132	25 A	250 V			3425,00

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungsstrom Rated current	1,15 I _{rat} min.	1,5 I _{rat} max.	2,0 I _{rat} max.	10 I _{rat} max.
250 mA – 16 A 20 A – 25 A	1 h 1 h	30 min. 30 min.	2 s 2 s	3 ms 10 ms