



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

STOPPERS/RODS

TAKIGEN
総合 24

650

AC-25-U・AC-25-AB 止め金

平面ハンドルカジリ防止用止め金

FLUSH HANDLE STOPPER PLATES



AC-25-U・AC-25-AB 鉄製

特 徴 Feature


- 止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。
- 右用・左用(本図は右用です。)
- The stopper plate takes a large load so the door can be opened/closed smoothly when compared with the current product.
- The right-hand use or left-hand use.(Drawings show the right-hand use.)

仕 様 ●材 質 : 冷間圧延鋼板 (SPCC)
●表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
納 期 ●標準在庫品
備 考 ●AC-25-AB-3-230は中止品になりました。

Specifi- ●Material: Cold rolled plate (SPCC)
cations ●Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Remarks ●Product AC-25-AB-3-230 is no longer manufactured.

[AC-25-U-1
AC-25-U-2]




[AC-25-U-1]

- 適用平面ハンドル
Applicable flush handles
A-160-A-1
A-230-A-1
A-240-A-1
A-250-A-1
A-260-A-1

[AC-25-U-2]


- 適用平面ハンドル
Applicable flush handles
A-160-A-2
A-230-A-2
A-240-A-2
A-250-A-2
A-260-A-2

[AC-25-U-3-160]



- 適用平面ハンドル
Applicable flush handles
A-160-A-3
A-240-A-3
A-260-A-3

[AC-25-U-3-230]




- 適用平面ハンドル
Applicable flush handles
A-230-A-3

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	板 厚 Thickness	L1	L2	W1	W2	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
AC-25-U-1-L	●	2D/3D	左用 Left-hand use	3.2	75	40	43	15	70	03032	¥130	50個〜 ¥124
AC-25-U-1-R	●	2D/3D	右用 Right-hand use		75	40	43	15	70	03033	¥130	50個〜 ¥124
AC-25-U-1-LONG-L	●	2D/3D	左用 Left-hand use		110	40	43	15	85	03034	¥180	50個〜 ¥171
AC-25-U-1-LONG-R	●	2D/3D	右用 Right-hand use		110	40	43	15	85	03035	¥180	50個〜 ¥171
AC-25-U-2-L	●	2D/3D	左用 Left-hand use	2.3	70	40	30	10	40	03036	¥120	50個〜 ¥114
AC-25-U-2-R	●	2D/3D	右用 Right-hand use		70	40	30	10	40	03037	¥120	50個〜 ¥114
AC-25-U-2-LONG-L	●	2D/3D	左用 Left-hand use		100	40	30	10	49	03147	¥170	50個〜 ¥162
AC-25-U-2-LONG-R	●	2D/3D	右用 Right-hand use		100	40	30	10	49	03148	¥170	50個〜 ¥162
AC-25-U-3-160L	●	2D/3D	左用 Left-hand use	2.3	図面参照 See the drawings				32	03038	¥120	50個〜 ¥114
AC-25-U-3-160R	●	2D/3D	右用 Right-hand use						32	03039	¥120	50個〜 ¥114
AC-25-U-3-230L	●	2D/3D	左用 Left-hand use						25	03269	¥130	50個〜 ¥124
AC-25-U-3-230R	●	2D/3D	右用 Right-hand use						25	03270	¥130	50個〜 ¥124

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。


※大量のご注文は更にお安くなります。

[AC-25-AB-1N
AC-25-AB-1-LONG]




※(A-160,230,240,250,260,270)-A/B-1 の専用止め金。
Special stopper plate for (A-160,230,240,250,260,270)-A/B-1.

[AC-25-AB-2N
AC-25-AB-2-LONG]



※(A-160,230,240,250,260,270)-A/B-2 の専用止め金。
Special stopper plate for (A-160,230,240,250,260,270)-A/B-2.

[AC-25-AB-3N]



※(A-160,240,250,260,270)-A/B-3 の専用止め金。
Special stopper plate for (A-160,240,250,260,270)-A/B-3.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	P	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
AC-25-AB-1N	●	2D/3D	75		65	70293	¥110	50個〜 ¥106
AC-25-AB-2N	●	2D/3D	70	28.5	40	70294	¥90	50個〜 ¥87
AC-25-AB-3N	●	2D/3D			26	70295	¥75	50個〜 ¥72
AC-25-AB-1-LONG	●	2D/3D	110		82	70287	¥160	50個〜 ¥154
AC-25-AB-2-LONG	●	2D/3D	100	29	50	70288	¥130	50個〜 ¥125

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。