


314PF

PressFit-Stiftleisten RM 2,00mm, 2-reihig
PressFit Pin Headers, 2.00mm Pitch, Double Row



Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options, over Ni
Isolationswiderstand	> 500MΩ
Insulation Resistance	> 500MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
Test Voltage	500V _{AC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C




© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
 Mate with Female Headers:
316 744 416 518 (Crimp) etc.
 Weitere siehe Kapitel B
 Please see ch. B for more



Section A-A
 Scale 4:1



	K	M	N
Gold	0.89	0.81±0.05	N/A
Silver	0.89	0.81±0.05	N/A
Tin	0.89	0.81±0.05	N/A

Series

314PF

314 Gestanzte/geprägte Kontakte
 Stamped/formed contacts

Dimension B*

11

10 B=8.20mm
11 B=3.20mm
12 B=1.90mm
13 B=1.65mm

Contacts*

22

04-80 Zweireihig
 Double row

Plating*

00

00 Vergoldet
 Gold plated
50 Verzinkt
 Tin plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** -
 please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
 FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wppro.com
 WEBSITE www.wppro.com