


Sensorenhalter Supports pour détecteurs Sensor mounting clamps



Eigenschaften

- Für zylindrische Sensoren von Ø 3 mm bis M30
- Einfache Montage, reduzierter Arbeitsaufwand, reduzierte Stillstandzeiten
- Einteilige Konstruktion
- Die Position des Halters bleibt bei Sensorwechsel erhalten. Nur Klemmschraube lösen, Sensor wechseln, Klemmschraube festziehen - fertig
- Einige Typen sind mit einem Festanschlag versehen. Dadurch entfällt auch die Justierung des Sensors beim Austausch
- Einstellmöglichkeit der Halter durch Langlöcher


Caractéristiques

- Pour des capteurs cylindriques Ø 3 mm à M30
- Montage aisé, travail réduit, temps d'immobilisation réduit
- Construction d'un seul tenant
- La position du support est préservée lors de l'échange du capteur. Desserrer la vis de blocage, changer le capteur, serrer la vis – et c'est tout
- Quelques modèles sont munis d'une butée fixe, ce qui supprime le réglage du capteur lors de l'échange
- Supports ajustables grâce à des trous ovalisés

Features

- For cylindrical sensors from Ø 3 mm to M30
- Simple installation, reduced labor, reduced downtimes
- One-piece construction
- The clamps remain in place, even when sensors are exchanged. Loosen screw, exchange sensor, tighten screw - finished
- Some types feature a limit stop. This allows sensors to be exchanged without the need for readjustment
- Oblong holes permit clamp adjustment

Ø3, Ø4, Ø5, Ø6.5, Ø8



Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technical data


Bez. / réf. / ref.	Typ / type / type	A
ASU-0001-030	ohne Festanschlag / sans butée / without limit stop	Ø 3 mm
ASU-0001-040	ohne Festanschlag / sans butée / without limit stop	Ø 4 mm
ASU-0001-050	ohne Festanschlag / sans butée / without limit stop	Ø 5 mm
ASU-0001-065	ohne Festanschlag / sans butée / without limit stop	Ø 6,5 mm
ASU-0001-080	ohne Festanschlag / sans butée / without limit stop	Ø 8 mm
ASU-0002-080	mit Festanschlag / avec butée / with limit stop	Ø 8 mm

Werkstoff / matériau / material: PA 6 schwarz / noir / black

Schraube / vis / screw: DIN 912; M3 verzinkt / zingué-passivé / zinc-plated

Mutter / écrou / nut: DIN 934; M3 verzinkt / zingué-passivé / zinc-plated

Ø12, Ø18



Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technical data


Bez. / réf. / ref.	Typ / type / type	A	B	C	D
ASU-0001-120	ohne Festanschlag / sans butée / without limit stop	Ø 12 mm	9,75 mm	9 mm	18 mm
ASU-0002-120	mit Festanschlag / avec butée / with limit stop	Ø 12 mm	9,75 mm	9 mm	18 mm
ASU-0001-180	ohne Festanschlag / sans butée / without limit stop	Ø 18 mm	12,85 mm	12 mm	24 mm
ASU-0002-180	mit Festanschlag / avec butée / with limit stop	Ø 18 mm	12,85 mm	12 mm	24 mm

Werkstoff / matériau / material: PA 6 GK (Ø 18 mm); PA 6 (Ø 12 mm) schwarz / noir / black

Schraube / vis / screw: DIN 912; M5 verzinkt / zingué-passivé / zinc-plated

Mutter / écrou / nut: DIN 934; M5 verzinkt / zingué-passivé / zinc-plated

Ø30



Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technical data



Bez. / réf. / ref.	Typ / type / type	
ASU-0001-300	ohne Festanschlag / sans butée / without limit stop	Ø 30 mm
ASU-0002-300	mit Festanschlag / avec butée / with limit stop	Ø 30 mm

Werkstoff / matériau / material: PA 6 GK schwarz / noir / black

Schraube / vis / screw: DIN 912; M5 x 25 verzinkt / zingué-passivé / zinc-plated

Mutter / écrou / nut: DIN 934; M5 verzinkt / zingué-passivé / zinc-plated

Unterteile für / bases pour / bases for Ø12, Ø18




Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technical data

Bez. / réf. / ref.	Typ / type / type	A mit avec / with Ø12 / Ø18	B mit / avec / with Ø12 / Ø18
ASU-1000-000	horizontal / horizontal / horizontal	79 mm / 85 mm	55 mm / 58 mm

Werkstoff / matériau / material: PA 6 schwarz / noir / black

Schrauben / vis / screws: DIN 7981; Ø 4,2 verzinkt / zingué-passivé / zinc-plated



Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technical data

Bez. / réf. / ref.	Typ / type / type	A mit / avec / with Ø12 / Ø18	B mit / avec / with Ø12 / Ø18
ASU-2000-000	vertikal / vertical / vertical	30,5 mm / 36,5 mm	21,5 mm / 24,5 mm

Werkstoff / matériau / material: PA 6 schwarz / noir / black

Schrauben / vis / screws: DIN 7981; Ø 4,2 verzinkt / zingué-passivé / zinc-plated

Europe

Austria Belgium Czech Republic Denmark
Finland France Germany Great Britain Greece
Hungary Ireland Italy Luxembourg Netherlands
Norway Poland Portugal Slovakia Slovenia
Spain Sweden Switzerland Turkey

Africa

South Africa

The Americas

Argentina Brazil Canada Chile Colombia
Mexico United States Venezuela

Asia

China India Indonesia Japan Korea Malaysia
Pakistan Philippines Singapore Taiwan
Thailand Vietnam

Australasia

Australia New Zealand

Middle East

Egypt Iran Israel Syria



Contrinex

Contrinex stellt seit 1972 Sensoren für industrielle Anwendungen her und beschäftigt heute über 300 Mitarbeiter.

Produkte

Die Stärke von Contrinex liegt in einem Programm von hoch innovativen Sensoren mit besonderen Leistungsmerkmalen:

- sehr kleine Bauformen
- sehr grosse Schaltabstände
- Beständigkeit gegenüber harten Umgebungsbedingungen (Druck, Temperaturen etc.)
- Sensoren im Vollmetallgehäuse

Qualität

Die Qualität der Contrinex-Produkte wird durch ein straff organisiertes Qualitätsmanagement gemäss ISO 9001:2000 gesichert.

Kundennähe

Contrinex stellt mit weltweiter Präsenz den Kontakt zwischen Anwender und Hersteller sicher.

Katalog

Unser Katalog vermittelt klare und ausführliche Informationen zum breiten Angebot von Contrinex:

- Induktive, photoelektrische und Ultraschall-Näherungsschalter

Contrinex

Depuis 1972, Contrinex fabrique des capteurs pour des applications industrielles. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 300 personnes.

Produits

La force de Contrinex réside en une gamme de capteurs très novateurs dotés de caractéristiques remarquables:

- dimensions très petites
- portées très grandes
- résistance à des conditions d'environnement sévères (pression, température, etc.)
- capteurs en boîtier entièrement métallique

Qualité

La qualité des produits Contrinex est assurée par une gestion rigoureuse de la qualité selon ISO 9001:2000.

A proximité des clients

Contrinex assure par sa présence mondiale le contact entre usager et fabricant.

Catalogue

Notre catalogue vous renseignera de manière explicite et précise sur toute la gamme de produits Contrinex:

- Détecteurs de proximité inductifs et photo-électriques

Contrinex

Contrinex has been manufacturing sensors for industrial use since 1972, and today employs over 300 people.

Products

The strength of Contrinex lies in its wide range of highly innovative sensors with special characteristics:

- very small sizes
- very long operating distances
- resistance to extreme environmental conditions (extreme pressure, temperatures etc.)
- sensors in all-metal housings

Quality

The high quality of Contrinex products is guaranteed by a well-organized ISO 9001:2000 certified management system.



Customer service

Thanks to a worldwide presence, Contrinex ensures easy contact between customers and the manufacturer.

Catalog

Please consult our catalog for clear and precise information concerning Contrinex's wide range of products.

- Inductive, Photoelectric and Ultrasonic Proximity Switches



Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die **Sicherheit von Personen** von deren Funktion abhängt, ist **unzulässig**. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Ces appareils **ne peuvent être utilisés** dans des applications où la **protection** ou la **sécurité de personnes** est concernée. Modifications et possibilités de livraison réservées.

These devices **must not be used** in applications where the **safety of people** is dependent on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.

Ihr Vertriebspartner:
Votre conseiller de vente:
Your sales agent:

