



A-343-A

アルミニウム製

小型面付クレモン錠

SMALL-SIZED CREMONE BOLTS

大型デットボルトで強力密閉

PAT.PEND.



A-343-A

表面
Front裏面
Rear


※写真は錠前組込例です。本製品の錠前は別売です。

The photograph shows the product with lock fitted. The lock for this item is sold separately.





商品番号 Product No.	RoHS □ CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-343-A-L	3D	左開き用 Left-hand use	03091	¥13,000	5個～	¥12,480
A-343-A-R	2D	右開き用 Right-hand use	03094		5個～	¥12,480

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

[A-343-A]



取付け方法 Installation method



- 面付けタイプで簡単に取付けができます。
- 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
- 大型のデットボルトで強力密閉
- 防雨・防塵タイプ
- 右開き用・左開き用(本図・写真共に右開き用です。)
- Surface attachment type: it's easy to install.
- Maintenance is very simple when compared with the embedded type.
- Powerful airtightness is obtained with the large dead bolt.
- Rainproof and dustproof.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use)

仕様 • 製品質量: 1,872g

• 材質

本体・ハンドル/アルミニウム合金(ADC)
デットボルト/亜鉛合金(ZDC)

• 表面仕上

本体・ハンドル/焼付塗装クリア仕上
デットボルト/クロムめっき(MZCr)

• 標準色: シルバーメタリック

用途 • キャビネット・シェルター・電磁波防護扉・防音扉
納期 • 標準品...納期お問い合わせください
備考 • 錠前は別売です。

C-375(1282~1283ページ)よりお選びください。

• レバー固定用ねじは筐体取付後、確実に締め込んでください。

Specifications • Mass: 1,872g

• Material: Main body/Handle: Aluminum alloy (ADC). Dead bolt: Zinc alloy (ZDC)
• Finish: Main body/Handle: Baked clear.
Dead bolt: Chrome plating (MZCr)

Specific- • Cabinets, shelters, electromagnetic-
use waveproof doors and soundproof doors
Remarks • Lock is optional. Use C-375. (See page 1282 to 1283.)
• Be sure to firmly tighten the screw for
securing the lever after installing the casing.



A

CREMONE HANDLES
クレモン
ローラー
締り
特装密閉
ハンドル
フリーザー
密閉
平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

18.05

TAKIGEN
総合 24

133