


# Polycarbonat-Gehäuse PK

B  
1.1

Polycarbonat-Gehäuse PK



**Material:**  
Gehäuse und Deckel grau (Ausführung .000) aus glasfaser-verstärktem Polycarbonat, Deckel transparent (Ausführung .100) aus Polycarbonat, Deckelschrauben aus Polyamid, Isolierstopfen aus Polyethylen.

**Farbe:**  
RAL 7035

**Schutzart:**  
IP 66 nach EN 60 529/10.91

**Lieferumfang:**  
Gehäuse und Deckel, Deckelschrauben, Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben (nicht bei 9530.000 und 9531.000), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung.

**Approbationen,**  
siehe Seite 22.

**Detailzeichnung,**  
siehe Seite 1079.

|  | 50              | 50              | 65              | 65              | 94              | 94              | 94              | 94              | Seite |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>Höhe (H1) mm</b>                              | 52              | 65              | 65              | 65              | 65              | 65              | 94              | 94              |       |
| <b>Tiefe (T1) mm</b>                             | 35              | 35              | 57              | 81              | 57              | 81              | 57              | 81              |       |
| <b>[1] Best.-Nr. PK mit Kabelverschraubung</b>   | <b>9530.000</b> | <b>9531.000</b> | —               | —               | —               | —               | —               | —               |       |
| <b>[2] Best.-Nr. PK mit grauem Deckel</b>        | —               | —               | <b>9500.000</b> | <b>9501.000</b> | <b>9502.000</b> | <b>9503.000</b> | <b>9504.000</b> | <b>9505.000</b> |       |
| <b>[2] Best.-Nr. PK mit transparentem Deckel</b> | —               | —               | —               | —               | —               | —               | <b>9504.100</b> | —               |       |
| VE   | 10 St.          | 10 St.          | 12 St.          | 12 St.          | 8 St.           | 8 St.           | 6 St.           | 6 St.           |       |

## Zubehör

|                         |                      |          |          |          |          |          |     |
|-------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| Montageplatte           | 9551.000             | 9552.000 | 9540.000 | 9541.000 | 9542.000 | 102      |     |
| VE                      | 10 St.               | 10 St.   | 12 St.   | 12 St.   | 12 St.   |          |     |
| Tragschiene (VE 12 St.) |                      |          |          |          |          |          |     |
| TS 15/5,5               | Einbau in der Breite | —        | —        | 9560.000 | 9561.000 | 9561.000 | 103 |
|                         | Einbau in der Höhe   | —        | —        | —        | 9560.000 | 9561.000 | 103 |
| TS 35/7,5               | Einbau in der Breite | —        | —        | —        | —        | 9564.000 | 103 |
|                         | Einbau in der Höhe   | —        | —        | —        | —        | 9564.000 | 103 |

|   | 110             | 110             | 130             | 130             | 130             | 130             | 180             | 180             | Seite |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>Höhe (H1) mm</b>                           | 110             | 110             | 94              | 94              | 130             | 130             | 94              | 94              |       |
| <b>Tiefe (T1) mm</b>                          | 66              | 90              | 57              | 81              | 75              | 99              | 57              | 81              |       |
| <b>[2] Best.-Nr. PK mit grauem Deckel</b>     | <b>9506.000</b> | <b>9507.000</b> | <b>9508.000</b> | <b>9509.000</b> | <b>9510.000</b> | <b>9511.000</b> | <b>9512.000</b> | <b>9513.000</b> |       |
| <b>[2] Best.-Nr. mit transparentem Deckel</b> | <b>9506.100</b> | <b>9507.100</b> | <b>9508.100</b> | <b>9509.100</b> | <b>9510.100</b> | <b>9511.100</b> | <b>9512.100</b> | <b>9513.100</b> |       |
| VE  | 6 St.           | 6 St.           | 4 St.           | 4 St.           | 4 St.           | 4 St.           | 2 St.           | 2 St.           |       |

## Zubehör

|                         |                      |          |          |          |          |     |
|-------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| Montageplatte           | 9543.000             | 9544.000 | 9545.000 | 9546.000 | 102      |     |
| VE                      | 12 St.               | 12 St.   | 10 St.   | 10 St.   |          |     |
| Tragschiene (VE 12 St.) |                      |          |          |          |          |     |
| TS 15/5,5               | Einbau in der Breite | 9562.000 | 9563.000 | 9563.000 | —        | 103 |
|                         | Einbau in der Höhe   | 9562.000 | 9561.000 | 9563.000 | 9561.000 | 103 |
| TS 35/7,5               | Einbau in der Breite | 9564.000 | 9565.000 | 9565.000 | 9566.000 | 103 |
|                         | Einbau in der Höhe   | 9564.000 | 9564.000 | 9565.000 | 9564.000 | 103 |



**Kabelverschraubung**  
**Polyamid**,  
Best.-Nr. siehe Seite 972.



**Wandbefestigungslasche**,  
Best.-Nr. siehe Seite 103.

**Außenbefestigungslasche**,  
Best.-Nr. siehe Seite 102.

**Zubehör** Seite 832