




TOPJOB®

Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemmen 1 (1,5) mm²

Serie 2000

0,14 - 1 (1,5) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 13,5 A (18 A) Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 in 9 - 11 mm / 0.39 in ③	AWG 24 - 16 600 V, 10 A ④ 600 V, 10 A ⑤	0,14 - 1 (1,5) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 13,5 A (18 A) Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 in 9 - 11 mm / 0.39 in ③	AWG 24 - 16 600 V, 10 A ④ 600 V, 10 A ⑤	0,14 - 1 (1,5) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 13,5 A (18 A) Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 in 9 - 11 mm / 0.39 in ③	AWG 24 - 16 600 V, 10 A ④ 600 V, 10 A ⑤
--	---	--	---	--	---



Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
2-Leiter-Durchgangsklemme		3-Leiter-Durchgangsklemme		4-Leiter-Durchgangsklemme	
grau ⑤	2000-1201 ⑤ 100	grau ⑤	2000-1301 ⑤ 100	grau ⑤	2000-1401 ⑤ 100
blau ⑤	2000-1204 ④ ⑤ 100	blau ⑤	2000-1304 ④ ⑤ 100	blau ⑤	2000-1404 ④ ⑤ 100
orange ⑤	2000-1202 ⑤ 100	orange ⑤	2000-1302 ⑤ 100	orange ⑤	2000-1402 ⑤ 100
rot ⑤	2000-1203 ⑤ 100	rot ⑤	2000-1303 ⑤ 100	rot ⑤	2000-1403 ⑤ 100
schwarz ⑤	2000-1205 ⑤ 100	schwarz ⑤	2000-1305 ⑤ 100	schwarz ⑤	2000-1405 ⑤ 100
gelb ⑤	2000-1206 ⑤ 100	gelb ⑤	2000-1306 ⑤ 100	gelb ⑤	2000-1406 ⑤ 100
2-Leiter-Schutzleiterklemme		3-Leiter-Schutzleiterklemme		4-Leiter-Schutzleiterklemme	
grün-gelb ⑤	2000-1207 ⑤ 100	grün-gelb ⑤	2000-1307 ⑤ 100	grün-gelb ⑤	2000-1407 ⑤ 100
Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch	
Abschluss- und Zwischenplatte, 0,7 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 0,7 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 0,7 mm dick	
orange	2000-1292 100 (4x25)	orange	2000-1392 100 (4x25)	orange	2000-1492 100 (4x25)
grau	2000-1291 100 (4x25)	grau	2000-1391 100 (4x25)	grau	2000-1491 100 (4x25)

Zubehör, Serie 2000

passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen
(siehe Kapitel 13)

Kammbrücker, isoliert, I _N 14 A, lichtgrau 2-fach 2000-402 200 (8x25) 3-fach 2000-403 200 (8x25) 4-fach 2000-404 200 (8x25) 5-fach 2000-405 100 (4x25) 6-fach 2000-406 100 (4x25) 7-fach 2000-407 100 (4x25) 8-fach 2000-408 100 (4x25) 9-fach 2000-409 100 (4x25) 10-fach 2000-410 100 (4x25)		Dreieckbrücker, isoliert, ⑥ I _N = I _N Klemme, lichtgrau 1-2 3-4 5-6 2000-406/020-000 100 (4x25)		Beschriftungsstreifen, unbedruckt, 11 mm breit, 50m-Rolle weiß 2009-110 1	
Kammbrücker, isoliert, I _N 14 A, lichtgrau 1-3 2000-433 200 (8x25) 1-4 2000-434 200 (8x25) 1-5 2000-435 100 (4x25) 1-6 2000-436 100 (4x25) 1-7 2000-437 100 (4x25) 1-8 2000-438 100 (4x25) 1-9 2000-439 100 (4x25) 1-10 2000-440 100 (4x25)		Sternbrücker, isoliert, ⑥ I _N = I _N Klemme, lichtgrau 1-3-5 2000-405/011-000 100 (4x25)		WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, für Klemmenbreite 3,5 mm unbedruckt 793-3501 5	
Bananenstecker, ⑥ für Buchsendurchmesser 4 mm, farbig sortiert 215-111 50		Prüfabgriff, für max. 2,5 mm ² grau 2009-182 100 (4x25)			
Prüfstecker, mit 500mm-Leitung, Ø 2 mm rot 210-136 50		Prüfstecker, mit 500mm-Leitung, Ø 2,3 mm gelb 210-137 50			