



パイプホルダー PIPE HOLDERS


A-1395-13~15
ステンレス製


A-1395-13

W1/4-28 六角穴付止めねじ(とがり先)
hex. socket set screw (truncated cone point)

- 材質: ステンレス鋼鑄物 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納期: 標準在庫品



止めねじの締付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用下さい。
A hexagon key wrench has a nominal diameter of "1/8 inch."

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	管径(呼径) Pipe diam. (nominal diam.)	H1	H2	φD1	φD2	M	P.C.D.	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
A-1395-13-1	●	2D/3D	25.4	45.5	4.5	71	32.5	M6	53	225	02119	¥2,050	10個～ ¥1,968
A-1395-13-2	●	3D	22	47	4.5	68.5	28.5	M5	50	240	02120	¥1,950	10個～ ¥1,872


●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。


ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。 Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.



A-1395-14

W1/4-28 六角穴付止めねじ(とがり先)
hex. socket set screw (truncated cone point)

- 材質: ステンレス鋼鑄物 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納期: 標準在庫品



止めねじの締付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用下さい。
A hexagon key wrench has a nominal diameter of "1/8 inch."

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	管径(呼径) Pipe diam. (nominal diam.)	H1	H2	φD1	φD2	M	P.C.D.	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
A-1395-14-1	●	2D/3D	25.4	52	5.5	71	33.5	M6	56	275	02121	¥2,050	10個～ ¥1,968
A-1395-14-2	●	3D	22	46.5	5.5	63	30	M5	50	210	02122	¥1,950	10個～ ¥1,872


●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。


ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。 Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.



A-1395-15

W1/4-28 六角穴付止めねじ(とがり先)
hex. socket set screw (truncated cone point)

- 材質: ステンレス鋼鑄物 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納期: 標準在庫品



止めねじの締付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用下さい。
A hexagon key wrench has a nominal diameter of "1/8 inch."

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	管径(呼径) Pipe diam. (nominal diam.)	H1	H2	φD1	φD2	M	P.C.D.	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
A-1395-15-1	●	2D/3D	25.4	45	5	70.5	32	M6	52	270	02123	¥2,050	10個～ ¥1,968
A-1395-15-2	●	3D	22	41.5	6	63	30	M5	49.5	215	02124	¥1,950	10個～ ¥1,872

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。 Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.

 ハンドル・取手
つまみ
周辺機器


A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

PULLS

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ