

密閉用小型連動ハンドル

INTERLOCKING HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

FA-1729
ステンレス製FA-729
亜鉛合金製

特 徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
- 小型ながら強靱構造、激しい扉の開閉にも適応
- 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
- ワンタッチ開閉
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (FA-1729)
- Small but durable construction for hard use of door locking/unlocking.
- Easy-to-operate and functional beauty design.
- One-touch locking/unlocking.

〔FA-1729〕

- 仕 様 ● 材 質：本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
パイプ/ステンレス(SUS304)
- 表面仕上：本体/電解研磨
パイプ/鏡面バフ研磨
- 付 属 品：パイプ

- 用 途 ● 冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用
- 納 期 ● 標準在庫品

〔FA-729〕

- 仕 様 ● 材 質：本体/亜鉛合金(ZDC)
パイプ/ステンレス(SUS304)
- 表面仕上：本体/クロムめっき(MZCr)
パイプ/鏡面バフ研磨
- 付 属 品：パイプ

- 用 途 ● 冷凍冷蔵庫・オープンレンジ
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● 適用南京錠C-555-50L/Sは1222ページ
をご参照下さい。
- ハンドルとパイプは組み立てしていません。
- 受座の詳細は205ページをご覧下さい。
- 内部から解錠はできません。ウォークイン
タイプには、脱出装置付をお選び下さい。

〔FA-1729〕

- Specifi- ● Material:
cations Main body: Cast stainless steel (SUS304)
Pipe: Stainless steel (SUS304)
- Finish:
Main body: Electrolytic polishing
Pipe: Mirror surface buffing
- Accessories: Pipe

- Specific- ● Doors for refrigerator, kitchen and
use medical equipment

〔FA-729〕


- Specifi- ● Material:
cations Main body: Zinc alloy (ZDC)
Pipe: Stainless steel (SUS304)
- Finish:
Main body: Chrome plating (MZCr)
Pipe: Mirror surface buffing
- Accessories: Pipe

- Specific use ● Refrigerators and ovens


- Remarks ● For applicable padlock C-555-50L/S,
see page 1222.
- Delivering each part is possible.
- The handle and pipe do not come
assembled.
- For details of catch, see page 205.
- **Cannot be unlocked from inside.
Select the product with escape
device for the walk-in type.**

使用例
Example of application




2カ所ロックの扉の開閉が連結パイプ
でワンタッチ操作できます。
The two-point lock door can be operated
through the connecting pipe.



PAT. PEND.

〔標準取付け距離〕
Standard installation distance

(FA-1729-L)

φ7穴(南京錠用)
hole for padlock

FA-1729S-1 FA-1729-1

〔受座〕Catch

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	材質 Material	オフセット高さ Offset height	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
FA-1729S-1	●	2D/3D	SUS	18~30	60305	¥4,100	5個~ ¥3,940
FA-1729S-2	●	2D/3D		0~5	60306	¥3,300	5個~ ¥3,170
FA-729S-1	●	2D/3D	ZDC	18~30	60043	¥1,000	10個~ ¥960
FA-729S-2	●	2D/3D		0~5	60149	¥800	15個~ ¥768

● : RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲ : RoHS指令に対応可能です。

※受座は205ページのFA-1727S、FA-727Sをご参照下さい。

※For catch, see FA-1727S and FA-727S on page 205.

(本体とパイプは組立てしていません)

The handle and pipe are not assembled.

セット名称 Set name	L	パイプ長さ Pipe length	製品質量(g) Mass	商品番号 Product No.	RoHS	CAD	材質 Material	1セット必要数 Required number per set	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
FA-1729-1	500	512	1210	FA-1729-L本体 Main body	●	2D/3D	SUS	1	60697	¥7,500	5個~ ¥7,200
				FA-1729-R本体 Main body	●	2D/3D		1	60703	¥7,500	5個~ ¥7,200
				FA-1729-729-1用パイプ Pipe	●	3D		1	60691	¥1,500	10個~ ¥1,440
FA-1729-2	800	812	1410	FA-1729-L本体 Main body	●	2D/3D	SUS	1	60697	¥7,500	5個~ ¥7,200
				FA-1729-R本体 Main body	●	2D/3D		1	60703	¥7,500	5個~ ¥7,200
				FA-1729-729-2用パイプ Pipe	●	3D		1	60692	¥2,100	10個~ ¥2,016
FA-729-1	500	512	1000	FA-729-L本体 Main body	●	3D	ZDC	1	60690	¥4,300	10個~ ¥4,130
				FA-729-R本体 Main body	●	3D		1	60702	¥4,300	10個~ ¥4,130
				FA-1729-729-1用パイプ Pipe	●	3D		1	60691	¥1,500	10個~ ¥1,440
FA-729-2	800	812	1200	FA-729-L本体 Main body	●	3D	ZDC	1	60690	¥4,300	10個~ ¥4,130
				FA-729-R本体 Main body	●	3D		1	60702	¥4,300	10個~ ¥4,130
				FA-1729-729-2用パイプ Pipe	●	3D		1	60692	¥2,100	10個~ ¥2,016

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密 閉
平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ