

ギア式平面ハンドル

GEAR-TYPE FLUSH HANDLES

A-248
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-248-1-TAK60)
- スリムボディーのため、取付けスペースの狭い筐体に最適です。
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- φ4ロッド棒で扉をがっちり固定します。
- クイックブッシュの採用で、ロッド棒の取付けがワンタッチでできます。
- 右用です。

- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-248-1-TAK60)
- Slim body fits a case with minimum spaces.
- Waterproof. (using O-ring and packing)
- Door is secured firmly with the rod of φ4.
- The quick bushing facilitates rod installing.
- For the right-hand use.

仕様

- 製品質量: 262g
- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: ライトターゼントシルバー塗装
- 鍵番号: TAK60-0200
- 適用板厚: 1~3mm

用途

- 小型キャビネット・小型ロッカー

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 鍵違い、鍵なしも製作します。お問合せください。
- 左用はお問合せください。

Specifications






- Mass: 262g
- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Light tar sand silver coating
- Key No.: TAK60, 0200
- Applicable panel thickness: 1 to 3mm

Specific use

- Small cabinets and lockers



A-248-1

取付け方法
Installation method作動例
Example of operationハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー^一
密閉平
面

スイング

ギア式
平
面
ハンドル
ポップ
ハンドル
リフト
ハンドル
アジャスト
ハンドル
ラッチ式
スナッチ
リンク
フック式
ロック
ハンドル
L型
ハンドル
T型
ハンドル
丸型
小型
押ボタン
取手
つまみ
止め金
ロッド棒
ジョイント
リンク
ワイヤ