

防水大型ロックハンドル

WATERPROOF LARGE-SIZED LOCK HANDLES



A-1326
ステンレス製

A-326
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
- 頑強な作りのロックハンドル
- クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
- 耐熱・耐塩・耐酸(A-1326)
- 防錆アップのサチライトクロムめっき(A-326)
- 左右兼用型
- Waterproof (using packing and O-ring)
- Durable construction lock handle.
- Half-locking can be checked with the position of clutch plate.
- Heat-resistant, salt-resistant and acid-resistant. (A-1326)
- More rustproof satellite chrome plating. (A-326)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

[A-1326] ● 材質: ステンレス鋼铸件(SUS304)

- 表面仕上: 切削加工
- 最大適用板厚: 10mm
- 付属品: ナット・ビスセット

[A-326] ● 材質: 亜鉛合金(ZDC)

- 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
- 最大適用板厚: 10mm
- 付属品: ナット・ビスセット

用途

- 大型屋外キュービクル・屋外配電盤
- 標準品・・・納期お問合せください
- 止め金の詳細は646～650ページをご参照ください。
- A-326-3のハンドル逆回転仕様、A-326-3-L (04317)もあります。
- 他の材質でも製作致します。お問合せください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

仕様

- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)

Specifications

- [A-1326] ● Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Main body: Cutting
- Max. applicable panel thickness: 10mm
- Accessories: Large nut and screws

- [A-326] ● Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Max. applicable panel thickness: 10mm
- Accessories: Large nut and screw


Specific use

- Large outdoor cubicles and power boards
- For details of stopper plate, see page 646 to 650.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.


Remarks

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)

取付け方法 Installation method



使用例 Example of application



クラッチ機構採用=確実操作

(社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機器認定委員会登録品
耐火形扉用把手 PAT. PEND.




A-1326-2




A-326-4

A-326-2・3-H


〔本体〕
Main body





回転角度60°
Turning angle



A-326-4-H




〔ハンドル〕
Handle




パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

A-1326-2,3
A-326-2,3



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



〔ハンドル〕 Handle

商品番号 Product No.	備考 Remarks	L	W	H	φD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
A-1326-2・3-H	A-1326-2, A-326-2 A-1326-3, A-326-3	125	18	60	18	271	02813	¥800	15個～ ¥768
A-326-4-H	A-1326-4, A-326-4	100	14	48.5	14	136	02211	¥600	15個～ ¥576

〔本体〕 Main body

※耐火形扉用把手はステンレス製A-1326-2～4が対応しています。
※Stainless A-1326-2 to 4 are compatible with handles for fire-resistant doors.

商品番号 Product No.		RoHS		CAD		(W1)														製品質量 (g) Mass		コード Code		単 価 Price		量販価格 Bulk Price			
SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	□W2	H1	H2	H3	φD	φd1	φd2	P	M	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS		ZDC				
																							数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price			
A-1326-2	A-326-2	●		2D	2D	46	35	12	28	26	6	64	27	8.5	40	26	570	515	02801	02800	¥7,800	¥2,850	5個～	¥7,488	5個～	¥2,736			
A-1326-3	A-326-3-R	●		2D	2D/3D	40	35	10	26	21.5	5	52	23	7.5	32	22	373	328	02814	02811	¥7,000	¥2,100	5個～	¥6,720	10個～	¥2,016			
A-1326-4	A-326-4	●		2D	2D	32	32	8	22	13.5	5	38					174	160	02802	02201	¥6,000	¥2,000	5個～	¥5,760	10個～	¥1,920			

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

LOCK HANDLES
ロック
ハンドル
L 型
ハンドル
T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ