



Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche

• SC-FM starres Außengewinde

Starres Außengewinde, Messing vernickelt.

Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung mit Außengewinde
- Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden



HelaGuard SC-FM mit starrem Außengewinde.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Gewindemaß (metrisch)	Gewindemaß (PG)	Inhalt
166-30300	SC10-FM-M12	10	M12	–	10
166-30311	SC10-FM-PG7	10	–	PG7	10
166-30301	SC12-FM-M16	12	M16	–	10
166-30312	SC12-FM-PG7	12	–	PG7	10
166-30313	SC12-FM-PG9	12	–	PG9	10
166-30302	SC16-FM-M16	16	M16	–	10
166-30303	SC16-FM-M20	16	M20	–	10
166-30314	SC16-FM-PG11	16	–	PG11	10
166-30304	SC20-FM-M20	20	M20	–	10
166-30315	SC20-FM-PG16	20	–	PG16	10
166-30305	SC25-FM-M25	25	M25	–	10
166-30316	SC25-FM-PG21	25	–	PG21	10
166-30306	SC32-FM-M32	32	M32	–	2
166-30317	SC32-FM-PG29	32	–	PG29	2
166-30307	SC40-FM-M40	40	M40	–	2
166-30318	SC40-FM-PG36	40	–	PG36	2
166-30308	SC50-FM-M50	50	M50	–	1
166-30319	SC50-FM-PG42	50	–	PG42	1
166-30320	SC50-FM-PG48	50	–	PG48	1
166-30309	SC63-FM-M63	63	M63	–	1
166-30310	SC75-FM-M75	75	M75	–	1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Materialdaten

Material	Messing vernickelt (NPB)
Farbe	Metall (ML)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C



• SSC-FM starres Außengewinde

Starres Außengewinde, korrosionsbeständiger Edelstahl.

Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung mit Außengewinde
- Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden



HelaGuard SSC-FM mit starrem Außengewinde aus korrosionsbeständigem Edelstahl.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Gewindemaß (metrisch)	Inhalt
166-30321	SSC10-FM-M12	10	M12	1
166-30322	SSC12-FM-M16	12	M16	1
166-30323	SSC16-FM-M16	16	M16	1
166-30324	SSC20-FM-M20	20	M20	1
166-30325	SSC25-FM-M25	25	M25	1
166-30326	SSC32-FM-M32	32	M32	1
166-30327	SSC40-FM-M40	40	M40	1
166-30328	SSC50-FM-M50	50	M50	1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Materialdaten

Material	Edelstahl, rostfrei (SS316)
Farbe	Metall (ML)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +400 °C

