

Typ 3 "LM-Midi"

Widerstandsheizung / Resistance Heating



Waagrecht und senkrecht
einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / Performances:

Heizungen mit integrierten Thermostat Heaters with integrated thermostat

Ein: ca. 28° C; Aus: ca. 68° C
On: about 28° C; Off: about 68° C


Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Artikel Nr. // Art. No. int. Therm.
125 W	230 V AC	675g	IP 54	Kabel / cable 3x0,75mm²	00312522Kb1
180 W	230 V AC	725g	IP 54	Kabel / cable 3x0,75mm²	00318022Kb1
250 W	230 V AC	725g	IP 54	Kabel / cable 3x0,75mm²	00325022Kb1

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715
wahlweise Schraubbefestigung / optional screw fixing

Bei Geräten mit Konfektionierung Steckeranschluss wird die Bezeichnung **Kb** der Artikelnummer ersetzt durch **S3**.
z. B. 01101022**Kb0** **Kabelanschluss** = 01101022**S30** **Steckeranschluss**
For devices with connector assembly item number Kb is replaced by S3
For example 01101022**Kb0** **wire** = 01101022**S30** **connector**

Spannungen 12V // 48V // 115V // 400V u.a. sind auf Anfrage möglich!
Voltages 12V // 48V // 115V // 400V are possible on request!

Anschlussplan / Connection:



Maße / Dimensions:

216x80x55mm

