



STECKVERBINDERSYSTEM AC 166 ALCGB/5

Anschlussleitungen mit Buchsenteil
5 x 1,5 mm² und 5 x 2,5 mm²



Zulassung



Nennquerschnitt mm² 1,5 / 2,5 1,5 / 2,5

Nennspannung V 400 400

Technische Angaben

Isolierteil	Polyamid 6.6, schwarz oder weiß Dauergebrauchstemperatur 100 °C kurzzeitig 160 °C
Leitung	H05VV und H05Z1Z1 Dauergebrauchstemperatur 70°C
Kontaktteil	Messing, oberflächengeschützt
Nennstrom	nach EN 60320: 16 A / 400 V bei T 70 °C nach EN 61984: 16 A / 400 V bei T 70 °C
Obere Grenztemperatur	nach EN 61984: 110 °C
Leiterquerschnitt	1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Abmantellänge	52 mm
Schutzart	IP 20 IP 40 - im gesteckten Zustand

Auf Anfrage


andere Leitungen, Leiterenden verschweißt (LV),
andere Abisolier-/Abmantellängen

Varianten

AC 166 VLCG/3	3-polige Verbindungsleitungen
AC 166 ALCGB/3	3-polige Anschlussleitungen mit Buchsenteil
AC 166 ALCGS/3	3-polige Anschlussleitungen mit Steckerteil
AC 166 VLCG/4	4-polige Verbindungsleitungen
AC 166 ALCGB/4	4-polige Anschlussleitungen mit Buchsenteil
AC 166 ALCGS/4	4-polige Anschlussleitungen mit Steckerteil
AC 166 VLCG/5	5-polige Verbindungsleitungen
AC 166 ALCGS/5	5-polige Anschlussleitungen mit Steckerteil

Zeichnungen

Auf Zeichnung klicken für PDF-Ansicht



Bestellinformation

Artikel	Bestellnummer	VPE
AC 166 ALCGB/515 100 weiß	16575510	30
AC 166 ALCGB/515 100 schwarz	16576510	30
AC 166 ALCGB/515 200 weiß	16575520	20
AC 166 ALCGB/515 200 schwarz	16576520	20
AC 166 ALCGB/515 x00 weiß	165755x0	
AC 166 ALCGB/515 x00 schwarz	165765x0	
AC 166 ALCGB/515 100 H05Z1Z1 weiß	96575510	30
AC 166 ALCGB/515 100 H05Z1Z1 schwarz	96576510	30
AC 166 ALCGB/515 200 H05Z1Z1 weiß	96575520	20
AC 166 ALCGB/515 200 H05Z1Z1 schwarz	96576520	20
AC 166 ALCGB/515 x00 H05Z1Z1 weiß	965755x0	
AC 166 ALCGB/515 x00 H05Z1Z1 schwarz	965765x0	
AC 166 ALCGB/525 100 weiß	16577510	30
AC 166 ALCGB/525 100 schwarz	16578510	30
AC 166 ALCGB/525 200 weiß	16577520	20
AC 166 ALCGB/525 200 schwarz	16578520	20
AC 166 ALCGB/525 x00 weiß	165775x0	
AC 166 ALCGB/525 x00 schwarz	165785x0	
AC 166 ALCGB/525 100 H05Z1Z1 weiß	96577510	30
AC 166 ALCGB/525 100 H05Z1Z1 schwarz	96578510	30

AC 166 ALCGB/525 200 H05Z1Z1 weiß	96577520	20
AC 166 ALCGB/525 200 H05Z1Z1 schwarz	96578520	20
AC 166 ALCGB/525 x00 H05Z1Z1 weiß	965775x0	
AC 166 ALCGB/525 x00 H05Z1Z1 schwarz	965785x0	

Bitte bei der Typbezeichnung die letzten drei Ziffern gegen gewünschte Länge in cm austauschen, bei Bestellnummer die letzten beiden Ziffern gegen gewünschte Länge in dm austauschen.