

Elektronik-Heißluftgebläse
Electronically controlled hot air tool

- Schlankes, handliches und leichtes Gerät /
Slime-line, handy and low weight device
- Gut geeignet für ermüdungsfreies Arbeiten /
Especially suitable for fatigue-free work
- Stufenlose Temperatureinstellung bis 600° /
*Continuous temperature adjustment until
600° C / 1100° F*

**Technische Daten / Technical Data**

Artikel-Nummer / Item No.		342616 Faltschachtel / folded box 342654 Koffer / case
Leistung / Output	W /watts	2000
Spannung / Voltage	V	230
Temperatur / Temperature	°C	100 – 600
Luftmenge / Airflow	l/min.	Stufe 1: 300, Stufe 2: 500 / step 1: 300, step 2: 500
Ausblasrohr / Delivery nozzle	ø mm	34
Motor / Motor		Bürstenmotor / brush motor
Heizung / Heating element		hochwertige Keramikheizung / high-quality ceramic heating element
Temperaturregulierung / Adjustment of temperature		stufenlos / continuously adjustable
Luftmengenregulierung / Adjustment of airflow		2-stufig / 2 steps
Geräuschpegel / Sound level	dB (A)	≤ 70
Abmessungen (L x B x H) / Dimensions (L x W x H)	mm	325 x 85 x 67
Gewicht / Weight	g	620
Konformitätszeichen / Mark of conformity		   
Qualitäts-Zertifizierung / Quality certification		 
Schutzklasse II / Protection class II		
Überhitzungsschutz / Overheating protection		Thermosicherung + Thermoschutzabschaltung / Thermofuse + thermal cutout

Zubehör / Accessories



Breitreflektordüse / Large reflector nozzle

Art-Nr. / Item No. 073015

Zum Verformen und Schrumpfen bei großen Durchmessern /
For shaping and shrinkfitting large diameters



Abstrahldüse 75 mm / Window nozzle 75 mm

Art-Nr. / Item No. 070410

Schützt durch Umlenkung, z.B. Glasscheiben vor Überhitzung /
Deflects to prevent panes of glass etc. from overheating



Abstrahldüse 50 mm / Window nozzle 50 mm

Art-Nr. / Item No. 070311

Schützt durch Umlenkung bei engen Stellen vor Überhitzung /
Deflects to prevent overheating in narrow spots



Breitstrahldüse 75 mm / Surface nozzle 75 mm

Art-Nr. / Item No. 070212

Sorgt für flächige Luftverteilung beim Trocknen, Farbentfernen etc. /
Spreads air over wider area for drying, paint stripping, etc.



Breitstrahldüse 50 mm / Surface nozzle 50 mm

Art-Nr. / Item No. 070113

Sorgt für flächige Luftverteilung bei kleinen Flächen, z.B. Skier wachsen /
Spreads air over small areas, e.g. waxing skis



Reduzierdüse 9 mm / Reduction nozzle 9 mm

Art-Nr. / Item No. 070618

Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen /
Pinpoint source of hot air for desoldering and for welding PVC



Reduzierdüse 14 mm / Reduction nozzle 14 mm

Art-Nr. / Item No. 070717

Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen /
Pinpoint source of hot air for desoldering and for welding PVC

Zubehör / *Accessories*



Reduzierdüse 20 mm / *Reduction nozzle 20 mm*

Art-Nr. / *Item No.* 070816

Für gezielten Hitzestrahle, z.B. beim Kantenumleimen /
For a focused jet of heat, e.g. for edgebanding



Lötreflektordüse / *Soldering reflector nozzle*

Art-Nr. / *Item No.* 074616

Zum Löten und Schrumpfen von Lötmetzen und Schrumpfschläuchen /
For soldering and shrink-fitting soldering sleeves and heat shrinkable sleeves



Reflektordüse / *Reflector nozzle*

Art-Nr. / *Item No.* 070519

Zum Löten von Rohren und Schrumpfen von Schrumpfschläuchen /
For soldering pipes and fitting shrink-fit sleeves



Breitschlitzdüse / *Wide-slit nozzle*

Art-Nr. / *Item No.* 074715

Zum Planenschweißen. Aufsteckbar auf 14 mm Reduzierdüse /
For welding tarpaulins. Can be fitted to a 14 mm reduction nozzle



Schlitzdüse / *Slit nozzle*

Art-Nr. / *Item No.* 071011

Zum Planenschweißen. Aufsteckbar auf 9 mm Reduzierdüse /
For welding tarpaulin, groundsheets etc. Can be fitted to a 9 mm reduction nozzle



Schweißschuh / *Welding nozzle*

Art-Nr. / *Item No.* 070915

Zum Verarbeiten von Kunststoff-Schweißdraht bis ø 6 mm. Aufsteckbar auf 9 mm Reduzierdüse. / *For working with plastic welding rod up to 6 mm in dia. Can be fitted to a 9 mm reduction nozzle*



Koffer / *case*

Art-Nr. / *Item No.* 003555

Zur sicheren Aufbewahrung / *For safe storage*