

締付ハンドル
FASTENING HANDLES

A-167-1





A-167-2





A-167-H



[A-167-1 本体] Main body

パネル穴開け寸法
Panel drilling dimensions

[A-167-2 本体] Main body

パネル穴開け寸法
Panel drilling dimensions

[A-167-H ハンドル] Handle



- ポリプロピレン(PP)製キャップ付
- ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。

● 左右兼用型

- With Polypropylene (PP) cap.
- Insert handle and turn it clockwise to secure the door.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様 ● 材質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)
ハンドル/黄銅板 (C2600P)

● 表面仕上: 本体/クロムめっき (M2Cr)
ハンドル/クロムめっき (MBCr)

● 最大適用板厚: 4.5mm (キャップ使用時)
● 付属品: ポリプロピレン(PP)製キャップ

用 途 納 期

● 小型振動機器

● 標準在庫品

● 特別な表面処理はご相談ください。

● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC).
Handle: Brass plate (C2600P)

● Finish: Main body: Chrome plating (M2Cr).
Handle: Chrome plating (MBCr)

● Max. applicable panel thickness:
4.5mm (with cap)

● Accessories: Polypropylene (PP) cap

● Specific use: Small vibration equipment

● Remarks: For special surface finish, consult us.
● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent
loosening of the mounting screws
for the catch.

PP製キャップ
(A-167-1・A-167-2共通)
(A-167-1 and A-167-2 common)
本体に付属しています。

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD Mass	製品質量(g) Product Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
A-167-1	●	2D/3D	85	00367	¥1,700	10個～ ¥1,632
A-167-2	●	2D/3D	70	00368	¥1,500	10個～ ¥1,440
A-167-H	●		25	00064	¥800	20個～ ¥768

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くになります。

▲: RoHS指令に対応可能です。

A-167
亜鉛合金製

