

防水ハンドル

WATERPROOF HANDLES



A-1140

ステンレス製

特 徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備 (A-1140-TAK60)
- 防水タイプ (Oリング・パッキン使用)
- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-1140-TAK60)
- Waterproof. (using O-ring and sheet packing)
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕 様 ●材 質: ステンレス鋼鋳物 (SUS316)
●表面仕上: 鏡面バフ研磨
●鍵 番 号: A-1140-1~3/2002
A-1140-1~6/TAK60・0200
- 用 途 ●屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●ハンドルを固定したタイプも製作致します。
●A-1140-1~3はNo.2002キー1本付属しています。2本以上ご必要の際はご連絡ください。
●マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
●耐熱形配電盤には必ず鍵付をご使用ください。
●施錠錠は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。
●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- Speci- ●Material: Cast stainless steel (SUS316)
fications ●Finish: Mirror surface buffing
●Key No.: A-1140-1 to 3: 2002
A-1140-1 to 6: TAK60, 0200

- Specifi- ●Outdoor cubicle, power/distribution
cations boards, environment equipment, food
equipment and measuring equipment
- Remarks ●For heat-resistance power/distribution
boards, be sure to use the product with key.
●Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock.
●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

※耐火形扉用把手の登録鍵番号はNo.0200です。ご注文の際にご指定ください。

(社)日本電気協会 キュービクル式非常電源専用受電設備認定基準適合品 (A-1140-1)
(社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機器認定委員会登録品
耐火形扉用把手
独立行政法人都市再生機構様指定品




A-1140-1-1



A-1140-3-1 キーNo.2002 Key

A-1140-6-1


キーNo.0200 Key



※本図はA-1140-1-1を基準に作図しています。
※Based on A-1140-1-1.



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.			鍵番号 Key No.	L	W1	W2	□W3	(W4)	(H1)	H2	H3	H4	H5	(H6)	P1	P2	N	φd	(M)	φD	θ°	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
A-1140-1-1		2D/3D	2002																					03613	¥9,000	5個～ ¥8,640
A-1140-1-1-TAK60		2D/3D	TAK60																					04132	¥8,500	5個～ ¥8,160
A-1140-1-1-0200		2D/3D	0200	152	30	16	10	41	50	6	22	22.5	5	26	40			8		60	60	9.8	530	03573	¥8,500	5個～ ¥8,160
A-1140-1-2		2D/3D	鍵なし Without lock																					03610	¥7,000	5個～ ¥6,720
A-1140-2-1		2D/3D	2002																					03614	¥8,500	5個～ ¥8,160
A-1140-2-1-TAK60		2D/3D	TAK60																					04133	¥8,000	5個～ ¥7,680
A-1140-2-1-0200		2D/3D	0200	120	24	14			43		12			24			2		M22	48			340	03574	¥8,000	5個～ ¥7,680
A-1140-2-2		2D/3D	鍵なし Without lock																					03611	¥6,000	5個～ ¥5,760
A-1140-3-1		2D/3D	2002					32		5		14.8			32			7		65	8.8			03615	¥8,300	5個～ ¥7,970
A-1140-3-1-TAK60		2D/3D	TAK60																					04134	¥7,800	5個～ ¥7,490
A-1140-3-1-0200		2D/3D	0200	102	23	13		38.5		9				21.5						45			260	03575	¥7,800	5個～ ¥7,490
A-1140-3-2		2D/3D	鍵なし Without lock										3											03612	¥5,000	5個～ ¥4,800
A-1140-4-1-TAK60		3D	TAK60																					04135	¥7,600	5個～ ¥7,296
A-1140-4-1-0200		2D/3D	0200	90																				01144	¥7,600	5個～ ¥7,296
A-1140-5-1-TAK60		2D/3D	TAK60																					04136	¥7,600	5個～ ¥7,296
A-1140-5-1-0200		2D/3D	0200	80	20	13		27	42	5	12.5	11.3		25		15	1	3	M18	38	60	4	200	01133	¥7,600	5個～ ¥7,296
A-1140-6-1-TAK60		3D	TAK60																					04137	¥7,500	5個～ ¥7,200
A-1140-6-1-0200		2D/3D	0200	70																				01134	¥7,500	5個～ ¥7,200

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密 閉平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L-SHAPED HANDLES

L 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

18.01

TAKIGEN
総合 24

499