


REIKU-Kabelschutz-Wellrohre

REIKU Tubings for Cable Protection



PA	Polyamid	polyamide
R	Wellrohr	corrugated tubing
N	Standardversion	standard version
B	schwarz	black
G	grau	grey
	Nennweite	Nominal width
F	Feinprofil	fine profile
G	Grobprofil	broad profile

PA R N G-10 F

PA R N G Polyamid 6, standard/polyamide 6, standard

grau/grey

105 °C  1/2", 3/4", 1", 1 1/4"*

Bestell-Nr./Article no	NW mm	für/for M/PG	d2	d1	Radius mm (stat.)	kg/100 m	(VE) m (PU) m
PA R N G-07G	07	10/07	10,0	6,4	15	2,20	100
PA R N G-10F	10	12/09	13,0	9,5	20	2,80	50
PA R N G-12F	12	16/11	15,8	11,8	30	3,80	50
PA R N G-14F	14	20/13,5	18,7	14,4	35	5,00	50
PA R N G-17F	17	25/16	21,5	16,5	35	6,00	50
PA R N G-17G	17	25/16	21,5	15,5	40	6,00	50 
PA R N G-23F	23	32/21	28,5	22,6	38	10,00	50
PA R N G-23G	23	32/21	28,5	21,7	45	10,00	50 
PA R N G-29F	29	40/29	34,5	27,9	40	13,50	50
PA R N G-29G	29	40/29	34,5	27,8	55	13,50	50 
PA R N G-36G	36	50/36	42,5	36,0	60	16,50	30 
PA R N G-48G	48	63/48	54,5	46,5	70	23,50	30
PA R N G-52G	52		62,0	52,0	125	36,50	10/30
PA R N G-70G	70		82,5	70,0	160	46,00	10/30
PA R N G-95G	90		106,0	90,0	210	74,00	10/30

Mit Längsschlitz auf Anfrage
longitudinal slit on request

PA R N B Polyamid 6, standard/polyamide 6, standard

schwarz, black

105 °C  1/2", 3/4", 1", 1 1/4"*

Bestell-Nr./Article no	NW mm	für/for M/PG	d2	d1	Radius mm (stat.)	kg/100 m	(VE) m (PU) m
PA R N B-07G	07	10/07	10,0	6,4	15	2,20	100
PA R N B-10F	10	12/09	13,0	9,5	20	2,80	50
PA R N B-12F	12	16/11	15,8	11,8	30	3,80	50
PA R N B-14F	14	20/13,5	18,7	14,4	35	5,00	50
PA R N B-17F	17	25/16	21,5	16,5	35	6,00	50
PA R N B-17G	17	25/16	21,5	15,5	40	6,00	50 
PA R N B-23F	23	32/21	28,5	22,6	38	10,00	50
PA R N B-23G	23	32/21	28,5	21,7	45	10,00	50 
PA R N B-29F	29	40/29	34,5	27,9	40	13,50	50
PA R N B-29G	29	40/29	34,5	27,8	55	13,50	50 
PA R N B-36G	36	50/36	42,5	36,0	60	16,50	30 
PA R N B-48G	48	63/48	54,5	46,5	70	23,50	30
PA R N B-52G	52		62,0	52,0	125	36,50	10/30
PA R N B-70G	70		82,5	70,0	160	46,00	10/30
PA R N B-95G	90		106,0	90,0	210	74,00	10/30

Mit Längsschlitz auf Anfrage
longitudinal slit on request

* FNMT-C ist ein flexibles, nichtmetallisches Rohr, Typ C, und eignet sich speziell für den Einsatz in Trockenheit oder Kälte. Der Temperatur-Einsatzbereich liegt zwischen -18°C bis +60°C.

* FNMT-C is a flexible, non-metallic tubing Type C, specifically suitable for application in dryness or coldness. The temperature range is between -18°C to +60°C

UL recognized File E 168970 (M) 105°C ab Nennweite 17/ from NW 17 onwards