


Serie 6

Typ HA 06 / SM065

Bestellnummer: 00 006

Ausführung: Hartpapier, geschlossen



Technische Daten

Nennwiderstandswerte:	200 Ω - 1 M Ω
Widerstandstoleranz:	± 30 %
Kurvenform:	lin
Nennbelastbarkeit:	0,1 W / 50 °C
Höchstzulässige Dauerspannung:	50 V
Mechanischer Drehbereich:	210° ± 10°
Betätigungsdrehmoment:	0,5 - 3,5 Ncm
Anschlagdrehmoment:	3,5 Ncm
Lebensdauer:	100 Zyklen

Technische Änderungen vorbehalten