

all empty ABS 150/60 HG



Bestellzeichen: ABS 150/60 HG
Artikelnummer: 6081313
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022936
E-Nummer:
 Finland: 3420551
 Dänemark: 8212023262
 Italien: 7361090
 Schweden: 2535751
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	180	130	60	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	7.1	5.1	2.4	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe: RAL 7035				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Polyamid				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenmaterial:				Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe: Grau				Fimko
Dichtungsmaterial: TPE				Europe EN 62208: 2003
Temperatur Bereich:				Gost R
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
MIV 150	Montageplatte			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP A 150/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

